

SHARP

Be Original.

加湿器 / 電気暖房機

<https://jp.sharp/kashitsu/>
<https://jp.sharp/danbou/>

総合カタログ 2022-1号




HV-R75-W(ホワイト系)

| 大容量タイプ | 加湿器 HV-R120-W(ホワイト系)



あなたのそばに
キレイなうるおいと温もりを



HX-RK12-W(ホワイト系)

加湿セラミックファンヒーターHX-RK12-T(ブラウン系)



製品
サイト

加湿器

電気暖房機

プラズマクラスター 加湿器 / 電気暖房機

写真はイメージです。

※2000年10月～2021年10月末のシャーププラズマクラスター搭載商品及びプラズマクラスターイオン発生デバイスの国内・海外出荷台数合計。



信頼と実績を
重ねて **1億台** ※

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

大容量シリーズ
HV-R120

広い空間をしっかりと加湿

プラズマクラスター-25000 *1

もっと使いやすくなった、NEW“どっちも給水”



上から
水を注いで
給水

ココが進化!

たっぷりの水を
一気に注げる

大容量加湿(1200mL/h)で
大空間にうるおい

広めのリビングやオフィススペースにも
加湿された風にのせてプラズマクラスターイオンを放出します。



(写真はイメージです。)



大容量 約7L
たっぷり
給水トレイ

高さ(20cm)でシンクでもラクラク給水

ココが進化!

前面から引き出せる
キャスター付トレイ

1回の給水で
約22時間
連続加湿
(弱運転時)

清潔設計

抗菌加工の操作部

水が通るパーツはぜんぶ洗える

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・印刷
操作部 / 表示部表面
JF0112038X101250

抗菌*2・
防カビ*3
エアフィルター
(背面)




抗菌*4・防カビ*5加湿フィルター
寿命約8シーズン*6



プラズマクラスター-25000

シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター-25000搭載。

約20分~3日後の効果です。約5~10畳相当の試験空間における実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。使用場所の状況や使いかた、個人によって効果は異なります。



付着ウイルスの作用を抑える*2



付着カビ菌の増殖を抑える*3
(吹き出す風の当たらない部分の菌は抑制できません。)



お肌に
ツヤを与える*4

「プラズマクラスター」技術で実証している主な効果

●約25m³(約6畳)~約41m³(約10畳)相当の試験空間における約10分~約195分後の効果です。●プラズマクラスターイオン発生機器を用いた実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。●使用場所の状況、使いかたによって効果は異なります。



浮遊カビ菌を
除菌*5



浮遊ウイルスの
作用を抑える*6



染み付いたタバコの
ニオイを消臭*7



静電気を
抑える(除電)*8

*1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、HV-R120は連続「空気浄化」運転・ルーバー位置「中」時、HV-R75/R55/R30は「強」運転時、HX-RK12は暖房「強」+加湿運転時、HX-RS1は暖房または空気浄化「強」運転時に、プラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。*2 〈付着ウイルス〉 ●試験機関:(株)食環境衛生研究所 ●試験方法:約25m³の試験空間で日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施。●試験対象:付着した1種類のウイルス。■試験結果:約10時間で99%抑制。HV-R120の「空気浄化」運転で実施。*3 〈付着カビ菌〉 ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験成績書:第22049401001-0101号 ●試験方法:約20m³(約5畳相当)の試験空間でJIS Z 2911を参考にして本体から約1m、高さ1mの位置で、カビ菌を付着させた試験片でカビ発育面積を比較。■試験結果:3日後に増殖を抑制。HV-R120の「空気浄化」運転で実施。*4 〈お肌にツヤを与える〉 ●試験機関:(株)総合医学研究所 ●被験者:21名(36~63歳女性) ●温度:約25°C、湿度:約45% ●試験方法:約10畳の試験空間で安静状態で目じりの肌水分量を測定。■試験結果:運転20分後に肌にツヤを与える効果が確認された。KI-BX50(空気清浄機)の加湿空気清浄「中」運転で実施。*5 〈浮遊カビ菌〉 ●試験機関:(一財)石川県予防医学協会 ●試験方法:約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンブラーにて測定。■試験結果:約195分で除去率99%。*6 〈浮遊ウイルス〉 ●試験機関:ベトナム ホーチミン市 バスツール研究所 ●試験方法:約25m³(約6畳相当)の密閉した試験空間にウイルスを浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出。ウイルスを回収し、空気中のウイルス除去率を測定。●試験対象:浮遊した1種類のウイルス。■試験結果:約83分で99%抑制。*7 〈タバコのニオイ〉 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約80分で気にならないレベルまで消臭。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。*8 〈静電気除去〉 ●試験機関:当社調べ ●試験方法:約41m³(約10畳相当)の試験空間において、5kVに帯電させた試験板で、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。■試験結果:約10分後。

スタンダードシリーズ
HV-R75/R55

給水もお手入れもカンタンに

手軽で便利な、“どっちも給水”



清潔設計

操作部は抗菌、外れるパーツは丸洗いOK

- 1 抗菌加工の操作部 ※1
- 2 吹出口
- 3 給水口
- 4 抗菌※2・防カビ※3 エアフィルター (本体背面)
- 5 給水カバー
- 6 抗菌※4・防カビ※5加湿フィルター 寿命約8シーズン※6
- 7 給水トレー



HV-R120/HV-R75/HV-R55/HV-R30共通 清潔・安全設計


Ag+イオンで 加湿の水までキレイに

トレーのヌメリやニオいの元となる水中の菌を抑制※7。

付属 ※
Ag+イオンカートリッジ
交換の目安1年に1回※8



※ HV-R120/R75/R55(HV-R30は同梱しておりません)。別売品は裏表紙をご覧ください。



◆試験菌液にAg+イオンあり/なしの水を入れて24時間後の生菌数を測定比較

清潔な SIAA抗菌操作部 ※1



信頼の S-JET 認証取得※9



NEW
大容量タイプ
<ハイブリッド式>
HV-R120
オープン価格



-W (ホワイト系/
プレミアムホワイト)

NEW
ハイパワータイプ
<ハイブリッド式>
HV-R75
オープン価格

NEW
レギュラータイプ
<ハイブリッド式>
HV-R55
オープン価格



●-A (ブルー系/
モイストブルー)
HV-R75/R55共通

-W (ホワイト系/プレミアムホワイト)
HV-R75/R55共通

コンパクトシリーズ

NEW
パーソナルタイプ
<気化式>
HV-R30
オープン価格



-W (ホワイト系/
プレミアムホワイト)

- 抗菌加工の操作部
- 中まで洗いやすい広口タンク
- DCモーターでさらに省エネ※10

形名	加湿の適用床面積 (目安)	運転モード	消費電力※11 (50/60Hz)	1時間あたりの電気代※12 (50/60Hz)	加湿量	運転音 (50/60Hz)	連続加湿時間	タンク容量	プラズマクラスター適用床面積 (目安)	加湿/給水方式	主な機能	外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 質量/電源コード長さ
HV-R120	プレハブ洋室 33畳 (55m ²)	強	735W	約20円	1200mL/h	41dB	約5.8h	約7.0L	25000	●ハイブリッド式 ●どっちも給水 (上から給水/トレー給水)	●温度・湿度のWセンサー ●静音自動運転 (HV-R120) ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●水位表示ランプ (HV-R120/R75/R55) ●水切れ検知装置 (HV-R30)	370×245×505mm 約8.5kg/約1.8m
	木造和室 20畳 (34m ²)	弱	15/18W	約0.41/約0.49円	320mL/h	30dB	約22h					
HV-R75	プレハブ洋室 21畳 (35m ²)	強	335W	約9.0円	750mL/h	41dB	約5.3h	約4.0L	7000	●ハイブリッド式 ●どっちも給水 (上から給水/トレー給水)	●湿度表示ランプ ●お手入れランプ ●切タイマー	272×220×455mm (突起部除く) / 約5.2kg/約1.8m
	木造和室 12.5畳 (21m ²)	静音	12W	約0.32円	200mL/h	23dB	約19h					
HV-R55	プレハブ洋室 15畳 (25m ²)	強	190W	約5.1円	550mL/h	37dB	約7.2h	約4.0L	7000	●ハイブリッド式 ●どっちも給水 (上から給水/トレー給水)	●湿度表示ランプ ●お手入れランプ ●切タイマー	272×220×455mm (突起部除く) / 約5.2kg/約1.8m
	木造和室 9畳 (15m ²)	静音	12W	約0.32円	200mL/h	23dB	約19h					
HV-R30	プレハブ洋室 8畳 (14m ²)	強	9W	約0.25円	290mL/h	38dB	約8.2h	約2.4L	7000	●気化式 ●タンク式	●フィルター乾燥 (HV-R120/R75/R55) ●転倒自動停止装置 (HV-R120/R75/R55)	322×159×316mm / 約2.8kg/約1.8m
	木造和室 5畳 (8m ²)	静音	2.5W	約0.07円	145mL/h	22dB	約16h					

◆加湿の適用床面積 (目安) は日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。◆加湿量は日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づき、ハイブリッド式・ヒーターレス気化式の場合は20°C・30%のときです。ハイブリッド式・ヒーターレス気化式は、室内の温度・湿度によって加湿量が変化します。雨の日など湿度の高いときや室内の温度が低いときは水が気化しにくいので、加湿量は減少します。※1 SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※2 ●試験機関: 広東省微生物分析検測中心 ●試験方法: GB/T21551.2 ●抗菌方法: フィルターに抗菌剤を添加。■試験結果: 99%以上抗菌。※3 ●試験機関: 広東省微生物分析検測中心 ●試験方法: GB/T21551.2 ●防カビ方法: フィルターに防カビ剤を添加。■試験結果: 菌糸の発育が認められない。※4 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法: 統一試験方法 JIS Z 2801 ■試験結果: 99%以上抗菌。●抗菌方法: フィルターに抗菌剤を含浸。※5 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法: カビ抵抗性試験 JIS Z 2911 ■試験結果: 菌糸の発育が認められない。●防カビ方法: フィルターに防カビ剤を含浸。※6 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間の使用で約48か月を目安 (約6月の使用を1シーズンとして計算) に交換してください (2週間に1度お手入れした場合)。水質、使用環境によって交換時期は早くなる場合があります。※7 ●試験機関: (一財) 日本食品分析センター (試験番号: 12085530001-01) ●試験方法: 日本電機工業会自主基準 (HD-133) 性能評価試験にて実施 ●対象: 水中の1種類の菌 ■試験結果: 24時間で99%以上抑制。※8 1日あたり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。

温もりを、持ち運ぶ

コンパクト暖房機として、
いろいろなシーンで使えます。

パワフル暖房 1200w※

※「強」運転時。

サッと持ち運べる



脱衣所で/キッチンで/子ども部屋で
置き場所に困らない、スリムなタワー型

エコ 人感センサーで自動ON/OFF、設定モードも選べる

- 運転時間自動切換モード
 - 人の動きが少ないとき 5分後に停止
 - 自動切換
 - 人の動きが多いとき 1分後に停止
- 運転時間一定モード 1分後に停止



パワフル 1200W ひざ下全体に温風をしっかりと届ける

プラズマクラスター 一年中ずっと活躍「空気浄化」モード搭載



使いやすい操作部

- チャイルドロック
 - 上下ルーバー
- お子さまのいたずらや 風向きが変えられる。誤操作を防止。



NEW 日本製

HX-RS1

オープン価格

暖房 1200w



安全設計

- 8時間後に自動で運転停止
切り忘れ防止機能※14
- 安心の防災対応型
二重安全転倒OFFスイッチ※15
- 安全性の高いヒーター※16
- 信頼のS-JET認証取得※9

清潔設計

- 抗菌※17・防カビ※18エアフィルター
- 清潔なSIAA抗菌操作部
- SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・印刷
操作部/表示部表面
JF0122036X00248

形名	運転モード	消費電力※19 (50/60Hz)	1時間あたりの電気代※12 (50/60Hz)	運転音	切タイマー	プラズマクラスター適用床面積 (目安)	主な機能	外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 質量 / 電源コード長さ
HX-RS1	暖房 強	1200W/1200W	約32円/約32円	38dB	1/2/4h	プラズマクラスター 7000 約6畳※13 (約10m ²)	<ul style="list-style-type: none"> ●プラズマクラスター暖房運転 ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●転倒自動停止装置 ●切り忘れ防止機能 (暖房時)※14 	190×190×460mm / 約3.1kg / 約1.8m
	暖房 弱	550W/550W	約15円/約15円	34dB				
	空気浄化 強	30W/32W	約0.81円/約0.86円	38dB				
	空気浄化 弱	19W/22W	約0.51円/約0.59円	34dB				

■以下 [HX-RK12] の商品詳細は本ページの裏面をご覧ください。

形名	加湿の適用床面積 (目安)	運転モード	消費電力※19 (50/60Hz)	1時間あたりの電気代※12 (50/60Hz)	加湿量 (50/60Hz)	運転音 (50/60Hz)	連続加湿時間 (50/60Hz)	タンク容量	タイマー入/切 (同時設定可能)	プラズマクラスター適用床面積 (目安)	主な機能	外形寸法 (幅×奥行×高さ) / 質量 / 電源コード長さ
HX-RK12	プレハブ洋室 18畳 (30m ²)	強	1200W/1150W	約32円/約31円	—	38dB/37dB	—	約3.1L	入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h	プラズマクラスター 7000 約6畳※13 (約10m ²)	<ul style="list-style-type: none"> ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●フィルター自動洗浄 ●ハイブリッド加湿 ●暖房/加湿 自動運転 ●温度・湿度のWセンサー ●切入タイマー ●上下ルーバー ●転倒自動停止装置 ●切り忘れ防止機能※20 	420×175×420mm / 約5.5kg / 約1.8m
		強+加湿	—	—	650mL/h/630mL/h	39dB/38dB	約4.8h/約4.9h					
	木造和室 11畳 (18m ²)	弱	620W/610W	約17円/約16円	—	33dB/32dB	—					
		弱+加湿	—	—	250mL/h/240mL/h	34dB/33dB	約12h/約13h					
		加湿	570W/560W	約15円/約15円	460mL/h/440mL/h	—	約6.7h/約7.0h					

■HX-RS1/HX-RK12共通 暖房の適用床面積 (目安)

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳 (6.9m ²) まで	約3畳 (4.9m ²) まで
50mm	約8畳 (12.9m ²) まで	約6畳 (8.6m ²) まで

■HX-RS1/HX-RK12共通 1m²当り必要なワット (W) 数の計算基準

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	174W	244W
50mm	93W	140W

◆暖房の適用床面積の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。◆室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65m²として (50Hzを基準) 算出しています。※9 第三者認証機関によって製品試験及び工場の品質管理の調査が行われている証です。※10 2016年度当社従来機HV-F30 (HV-R30と同等機種、強運転時9W) と2015年度当社従来機HV-E30 (DCモーター非搭載、強運転時 (60Hz) 17W) との比較において (室温20℃のとき)。使用環境により節電効果は変わります。※11 室温30℃のとき。※12 電力料金目安単価は27円/kWh (税込) [2014年4月改訂] (家電公取協調べ) で算出しています。※13 商品を壁際に置いて、HV-R120は連続「空気浄化」運転、ルーバー位置「中」時に部屋中央 (床上1.2m) で25,000個/cm³のイオンが、HV-R75/R55/R30は「強」運転時、HX-RS1は暖房または空気浄化「強」運転時、HX-RK12は暖房「強」+加湿運転時に部屋中央 (床上1.2m) で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。※14 暖房運転時のみ、運転ボタンを押してから8時間後に自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。※15 本体が倒れたり、傾くと通電を停止します。押し棒式と違い、本体内部蔵式なので倒れた後に製品を起して運転ボタンを押さない限り再通電することはありません。※16 セラミックヒーターは自己温度制御作用により、赤熱状態や温度の上昇がすぎがなく、安定した温度を保ちます。※17 ●試験機関: 広東省微生物分析検測中心 ●試験方法: 統一試験 JIS Z 2801 ●抗菌方法: フィルターに抗菌剤を添加。■試験結果: 99%以上抗菌。※18 ●試験機関: 広東省微生物分析検測中心 ●試験方法: カビ抵抗性試験 JIS Z 2911 ●防カビ方法: フィルターに防カビ剤を添加。■試験結果: 菌糸の発育が認められない。※19 室温20℃のとき。※20 運転中、8時間操作がないと自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。



温もりも、うるおいも。

コンパクトなのに、
暖房も加湿も本格派の1台です*1

*1 暖房の適用床面積(目安)は一般社団法人日本電機工業会の統一基準準拠。
加湿の適用床面積(目安)は日本電機工業会規格(JEM1426)準拠。





(写真はイメージです。)

業界
トップクラス*2
最大加湿量
約650mL/h
(50Hz時)

*2 日本国内で販売されている加湿機能付きの電気温風機において、暖房「強」+加湿運転時、2022年9月8日現在。

パーソナル空間をパワフルにもっと暖かく
風量 約30%アップ*21 (当社比)

シャープならではのこだわりで
キレイも続く
最大加湿量 650mL/h



商品の吹出口前方直線方向に上からサーモビューカメラで温風温度を測定。室温(25°C)から10°C高い地点(サーモビュー上で35°Cの地点)で、HX-RK12[2022年]210cm、HX-L120[2020年従来機種]102cmを比較。

NET(net effective temperature)にて算出。NETとは、気温、湿度、気流の3つの因子により計算した体感温度を表す指標。当社にて人体モデルを用いてシミュレーションを行った結果。お部屋の環境条件や使い方、個人差によって異なります。

① 水に浸からず汚れが付きにくい
給水ポンプでくみあげた水を加湿フィルターへ。余分な水は加湿トレーに落ちるので、加湿フィルターが浸水せず清潔。

② お手入れもカンタン

フィルター自動洗浄

抗菌*22加湿フィルター
フィルター寿命 約3シーズン*23

取り外して丸洗いも

加湿トレーカバー
加湿トレー
給水ポンプ

画像はイメージです。

抗菌*17・防カビ*18エアフィルターで温風も清潔

安全設計

| 8時間後に自動で運転停止 切り忘れ防止機能*20

| 安心の防災対応 二重安全転倒OFFスイッチ*15

| 安全性の高いヒーター*16 | 信頼のS-JET認証取得*9

③ キレイな水で加湿
トレーのヌメリやニオイの元となる水中の菌を抑制*7。

別売品 Ag+イオンカートリッジ
(同梱しておりません。別売品は裏表紙をご覧ください。)

NEW 日本製

ハイブリッド式
HX-RK12
オープン価格

暖房 1200/1150w (50/60Hz)

加湿量 650/630mL/h (50/60Hz)

-W (ホワイト系/プレミアムホワイト)

-T (ブラウン系/ダークブラウン)

④ 使いやすい操作パネル

チャイルドロック お子さまのいたずらや誤操作を防止。

清潔な SIAA抗菌操作部

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・印刷
操作部/表示部表面
JF012203S/K02-4B

プラズマクラスター加湿セラミックファンヒーター HX-RK12の詳しい製品情報はこちらから
<https://jp.sharp/danbou/products/hxrk12/>

*21 当社調べ。「強」運転モードで試験。HX-L120[2020年従来機種]の風量絶対値が0.73m³/分/0.68m³/分(50/60Hz)であったのに対し、HX-RK12[2022年]の風量絶対値は0.95m³/分/0.91m³/分(50/60Hz)。
*22 ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:統一試験方法JIS L 1902 ■試験結果:99%以上抗菌。●抗菌方法:フィルターに抗菌剤を含浸。*23 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間の使用で約18ヵ月を目安(約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算)に交換してください(2週間に1度お手入れした場合)。水質、使用環境によって交換時期は早くなる場合があります。

別売品

※ 別売品は、商品をお買い上げの販売店でご購入ください。★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

■加湿器 別売加湿フィルター適合機種一覧表

機種	フィルター形名	希望小売価格	交換の目安*1
HV-R120	HV-FR12	6,600円 (税込)	8シーズン (約48ヵ月)
HV-H75/H75E6/H55/H55E6/J75/J75E7/J55/J55E7/L75/L75E8/L55/L55E8/P75/P75E9/P55/P55E9/R75/R75	HV-FH7	2,860円 (税込)	8シーズン (約48ヵ月)
HV-A70/A50/B70/B50/C70/C50/D70/D70E2/D50/D50E2/E70/E70E3/E50/E50E3/F70/F70E4/F50/F50E4/G70/G70E5/G50/G50E5/S70CX/S70E2/S50CX/S50E2/T70CX/T70E3/T50CX/T50E3/U70CX/U50CX/W70CX/W50CX/Y70CX/Y50CX/Z70CX/Z50CX/Z00CX/500CX/70E9/70E8/70E7/70E6/70E5J/70E4J/70E1/50E9/50E8/50E7/50E6/50E5J/50E4J/50E1	HV-FY5	2,420円 (税込)	8シーズン (約48ヵ月)
HV-P70CX/P50CX/R70CX/R50CX/70V7C/70V6C/50V7C/50V6C	HV-FP5	2,200円 (税込)	1シーズン (約6ヵ月)
HV-A30/B30/C30/D30/D30E2/E30/E30E3/F30/F30E4/G30/G30E5/H30/H30E6/J30/J30E7/L30/L30E8/P30/P30E9/R30/S30CX/S30E2/T30CX/T30E3/U30CX/W30CX/Y30CX/Z30CX/30E9/30E8/30E7/30E6/30E5J/30E4J/30E1/310CX/300CX	HV-FY3	2,200円 (税込)	8シーズン (約48ヵ月)
HV-R30CX	HV-FR3	1,980円 (税込)	1シーズン (約6ヵ月)
HV-302/301/300	HV-FY301	1,980円 (税込)	8シーズン (約48ヵ月)
	★HV-FW300*1	●代替品としてHV-FY301をお使いください	
HV-EX30	HV-FEX3	2,200円 (税込)	8シーズン (約48ヵ月)

■加湿器 別売プラズマクラスターイオン発生ユニット

機種	形名	希望小売価格	交換の目安*2
HV-R120	IZ-C90M	3,080円 (税込)	2年

*1 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして交換の目安を表記しています。(2週間に1度お手入れした場合) ●水質、使用環境によって交換時期は早くなる場合があります。*2 1日24時間使用した場合。*3 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターHX-FK6、HX-FK5の交換の目安は、1日8時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算しています。1日5時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算した場合は4シーズン(約24ヵ月)になります。HX-FK1は1日5時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとしております。(2週間に1度お手入れした場合) ●水質、使用環境によって交換時期は早くなる場合があります。*4 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900L)が交換目安です。水質、使用環境によって交換時期が早くなる場合があります。
*1 HV-FW300の代わりにHV-FY301をお使いください。*2 HX-FK2/FK3/FK4の代わりにHX-FK6またはHX-FK5をお使いください。

■加湿セラミックファンヒーター／電気ストーブ類 別売フィルター適合機種一覧表

機種	フィルター形名	希望小売価格	交換の目安*3	
加湿セラミックファンヒーター	HX-PK12/P12E9/RK12/R12E2	HX-FK6	1,540円 (税込)	3シーズン (約18ヵ月)
	HX-A120/B120/C120/D120/D12E2/E120/E12E3/F120/F12E4/G120/G12E5/H120/H12E6/J120/J12E7/L120/L129CX/128CX/127CX/126CX/125CX/124CX/123CX/12E9/12E8/12E7/12E6/12E5/12E4/12E3/12E2/12E1/12V7C	HX-FK6 HX-FK5	1,540円 (税込)	3シーズン (約18ヵ月)
	★HX-FK4*2 ★HX-FK3*2 ★HX-FK2*2	●代替品としてHX-FK6をお使いください。		
	HX-122CX/121VX/H120CX/12V6C	HX-FK1	1,320円 (税込)	1シーズン (約6ヵ月)
加湿セラミックファンヒーター	HX-120FX/120GX	★HX-F36	1,100円 (税込)	2年 (約24ヵ月)

■加湿セラミックファンヒーター／給水ポンプ(形名:252 396 0004) 希望小売価格:990円(税込)

■加湿器・加湿セラミックファンヒーター 別売Ag+イオンカートリッジ

機種	形名	希望小売価格	交換の目安*4
[加湿器] HV-C70/C50/C30/D70/D70E2/D50/D50E2/D30/D30E2/EX30/E70/E70E3/E50/E50E3/E30/E30E3/F70/F70E4/F50/F50E4/F30/F30E4/G70/G70E5/G50/G50E5/G30/G30E5/H75/H75E6/H55/H55E6/H30/H30E6/J75/J75E7/J55/J55E7/J30/J30E7/L75/L75E8/L55/L55E8/L30/L30E8/P75/P75E9/P55/P55E9/P30/P30E9/R120/R75/R55/R30/70E1/50E1/30E1	FZ-AG01K1 (1個入り)	990円 (税込)	約1年
[加湿セラミックファンヒーター] HX-C120/D120/D12E2/E120/E12E3/F120/F12E4/G120/G12E5/H120/H12E6/J120/J12E7/L120/PK12/P12E9/12E1/RK12/R12E2	FZ-AG01K2 (2個入り)	1,980円 (税込)	
	FZ-AG01K4 (4個入り)	3,960円 (税込)	

●FZ-AG01K1は、加湿空気清浄機用と記載されていますが、加湿器、加湿セラミックファンヒーターにもご使用いただけます。フィルターのお手入れは、商品の取扱説明書でご確認ください。

【全機種共通】 ●延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。【加湿器／加湿セラミックファンヒーター】 ●タンクの水は必ず水道水をお使いください。毎日新しい水と入れ替えてください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。 ●ハイブリッド式／気化式のため、蒸気は見えません。【加湿器】 ●加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。【加湿セラミックファンヒーター】 ●加湿単独運転時は温風が出ることがあります。

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。 ●電気代について ●電気代は一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づいて計算しています。 ●電力料金目安単価は27円/kWh(税込) [2014年4月改訂] (家電公取協調べ) で算出しています。 ●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。 ●商品ご使用について ●当商品の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品などは使わないでください。本体内部にフッ素樹脂やシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。 ●医療器具ではありません。 ●工場などの特殊用途には使用しないでください。 ●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。 ●補修用性能部品の保有期間は、加湿器、セラミックファンヒーター、加湿セラミックファンヒーターは製品の製造打ち切り後6年です。 ●カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。 ●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●電気ストーブ類は燃えやすいものの近くでの使用はおやめください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●スプレー缶厳禁/温風や暖房機の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の危険性があります。 ●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。 ●トレー(水槽)はこまめに掃除しましょう。掃除しないで、そのまま使用を続けると汚れや水アカが加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖して臭いがすることがあります。 ●低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。(加湿器を除く) ●お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●ショート、感電の恐れがあります。 ●長時間、風を体に当てないでください。健康を害することがあります。 ●可動部へ指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。 ●石油・ガス器具など燃焼に伴う酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。

愛情点検 長年ご使用の製品はこまめな点検を! こんな症状はありませんか? ●スイッチを入れても動かないときがある。 ●タイマースイッチが途中で止まることがある。 ●ときどき暖かくなることがある。 ●異常に動きが遅かったり不規則。 ●モーター部分が異常に熱かったり、コゲクさいノイズがある。 ●電源コードやプラグ、コントローラー等が異常に熱くなる。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●ブレーカーまたは、ヒューズがたびたび切れる。 ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。 ●その他の異常や故障がある。 ●ご使用中止 故障や事故の防止のため、スイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。 ●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。 ●「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ●このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に ●人に寄り添う、シャープの会員サービス COCORO MEMBERS 今すぐご登録! <https://cocoromembers.jp/sharp/> ●COCORO STORE シャープのオンラインストア

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト! SHARP オンラインサポート <https://jp.sharp/support/> ●お客様ご相談窓口 固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178 (受付時間) (年末年始を除く) ○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時 携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449 ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時 ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 <https://jp.sharp/>



●お求めは信用と技術を誇る当店で ●アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2022年9月現在のものです。 H.200 [HV2209P]



このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。 ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK