

ひとの願いの、半歩先。

**SHARP**

扇風機 / サーキュレーター

[https://jp.sharp/pci\\_fan/](https://jp.sharp/pci_fan/)

カタログ 2026



暮らし爽やか  
プラズマクラスターの風



PJ-U3DS

上吹き  
約90°まで送風



※

アサギマダラ蝶にならった羽根が生み出す  
ムラの少ないなめらかな風



ネイチャーテクノロジー

PJ-U3DS

プラズマクラスター搭載で  
気になるニオイを消臭



プラズマクラスター 7000 \*

吹き出す風の当たらない部分の消臭はできません。

※ 上下の角度調整は手動です。

\* 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床上1.2m)で測定した1cm<sup>2</sup>当たりのイオン個数の目安です。

● ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。● プラズマクラスターの効果について、詳しくはWEBをご覧ください。● 写真はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



製品情報

DCモーター リビングファン

ACモーター リビングファン

DCモーター サーキュレーター

なめらかな風を届ける  
ネイチャーテクノロジー採用

シンプルで使いやすい、  
7枚羽根の扇風機

自然の力を応用した、  
大風量プラズマクラスターサーキュレーター

プラズマクラスター 7000 \*1

プラズマクラスター 7000 \*1

プラズマクラスター NEXT \*2

空気循環適用床面積(目安): ~30畳(約50m<sup>2</sup>) \*1

PJ-U3DS

-W(ホワイト系)  
オープン価格

PJ-U3AS

-W(ホワイト系)  
オープン価格

PK-18S03

-B(ブラック系)  
-H(グレー系)  
-A(ネイビー系) \*2  
オープン価格

ネイチャー  
テクノロジー

ネイチャー  
テクノロジー

組立て済



リモコン  
[ホルダー付き]



リモコン  
[ホルダー付き]



[リモコンは磁石を内蔵しており、操作部がある本体天面にセットが可能です。]

形名	モーター	消費電力※3 (50/60Hz)	風量切替	タイマー 入/切	首振り		プラズマクラスター 適用床面積 (目安)	羽根径/ 枚数	静音 設計	各種モード/ 機能	チャイルド ロック	外形寸法 (幅×奥行×高さ) 質量※8 電源コードの長さ	付属品※9
					上下	左右							
PJ-U3DS	DC	21W [2.2W]	8段階	1/2/4/8h (入切同時設定)	上:約90° 下:約10° (手動・ 無段階調整)	約60°/ 約90°/ 約120° (自動)	約10畳※4 (約17m <sup>2</sup> )	30cm/7枚	16dB ※5	●おやすみ ●衣類乾燥 ●リズム ●消音※6	○	370×360×875mm/ 約4.2kg/約1.8m	リモコン
PJ-U3AS	AC	44/48W [26/27W]	3段階+ リズム風	1/2/6h	上:約21° 下:約21° (手動)	約75° (自動)		30cm/7枚	-	●おやすみ ●消音※7	○	369×361× 690~838mm/ 約3.3kg/約1.6m	リモコン

形名	モーター	消費電力※3	風量切替	タイマー 入/切	首振り(スイング)		風向調節範囲		プラズマクラスター 適用床面積 (目安)	羽根径/ 枚数	各種モード/ 機能	チャイルド ロック	外形寸法(幅×奥行×高さ) 質量※8 電源コードの長さ	付属品※9
					上下※10	左右	上下	左右						
PK-18S03	DC	20W [2.0W]	10段階	1~9h (1時間単位)	上向き:約60° 下向き:約60° 上下:約140° (自動)	約60°/ 約90°/約120° (自動)	上:約90°~ 下:約50°	左:約60°~ 右:約60°	約10畳※11 (約17m <sup>2</sup> )	18cm/ 3枚	●連続 ●リズム ●おやすみ ●衣類乾燥 ●消音※6	○	253×197×329mm/ 約2.6kg/約1.8m	リモコン、 ACアダプター

\*1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床1.2m)で測定した1cm<sup>2</sup>あたりのイオン個数の目安です。\*2 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央(床1.2m)で1cm<sup>2</sup>あたり50,000個以上です。\*3 「風量最大」運転時(PJ-U3DS/U3ASは左右首振りあり、PK-18S03は上下・左右首振りあり)。「風量最大」運転時に部屋中央(床1.2m)で7,000個/cm<sup>2</sup>のイオンが測定できる床面積の目安です。\*4 「風量最大」運転時(PJ-U3DS/U3ASは左右首振りあり、PK-18S03は上下・左右首振りなし)の値です。\*5 「風量最大」運転時(左右首振りなし)。「風量最大」運転時(左右首振りなし)は43dB。\*6 運転中にリモコンの左右首振りボタンを長押しすることで、操作音の入/切ができます。\*7 運転中にリモコンのタイマーボタンを長押しすることで、操作音の入/切ができます。\*8 質量は付属品を除く。\*9 リモコン用電池・ユニット清掃ブラシは同梱。\*10 上向きは上約50°~下約10°、下向きは上約10°~下約50°、上下は上約90°~下約50°です。\*11 商品を壁際に置いて「風量最大」運転時に部屋中央(床1.2m)で50,000個/cm<sup>2</sup>のイオンが測定できる床面積の目安です。

扇風機とエアコンで快適に過ごしませんか?

扇風機 安全点検・使用方法

快転せんぶうぎ



詳しくはこちら

JEMA 快転せんぶうぎ 検索



商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。■商品ご使用について ●当商品の近くではシリコンを配合した化粧品などは使わないでください。本体内部にシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。●業務用には使用しないでください。●補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後、扇風機は10年、サーキュレーターは6年です。■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載された機種のうち品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください。■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



安全に関する  
ご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●長時間、風を体に当てないでください。健康を害することがあります。●ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。



経年劣化に係わる  
安全上のご注意

●扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくときや、火災・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検 長年ご使用の製品は  
こまめな点検を!  
こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても動かないときがある。●タイマースイッチが途中で止まることがある。●異常に動きが遅かったり不規則。●モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさい匂いがする。●電源コードやプラグ、コントローラー等が異常に熱くなる。●運転中に異常な音や振動がする。●ブレーカーまたは、ヒューズがたびたび切れる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。●その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故の防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

COCORO MEMBERS

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に 今すぐご登録!  
<https://cocoromembers.jp.sharp/>



COCORO STORE シャープのオンラインストア

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARPオンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>



●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178 (受付時間) (年末年始を除く)  
○月曜日~土曜日:午前9時~午後6時  
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449  
○日曜日・祝日:午前9時~午後5時  
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社

本社 〒541-8522  
大阪市中央区  
久太郎町2丁目1番25号  
<https://jp.sharp/>

このカタログの内容は、  
2026年4月現在のものです。

H.160 PF2604P



適正な表示を  
推進しています



表示を正しく  
家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

