

SHARP

Be Original.

加湿器／電気暖房機

<https://jp.sharp/kashitsu/>
<https://jp.sharp/danbou/>

総合カタログ 2021-1号



-W(ホワイト系)



加湿セラミックファンヒーター HX-PK12-T(ブラウン系)



あなたのそばに
キレイなうるおいと温もりを



プラズマクラスター加湿器 HV-P75-W(ホワイト系)

写真はイメージです。

プラズマクラスター 加湿器／電気暖房機

製品
サイト



加湿器

電気暖房機

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

給水しやすく、清潔仕様でお手入れカンタン

毎日使う加湿器だから、
快適な使いごちにこだわりました。対応機種 **HV-P75** **HV-P55**プラスマクラスター
加湿器のご紹介*動画で
チェック!

プラスマクラスター 7000 *1

使いやすさの決め手、「どっちも給水」

上から
水を注いで
給水トレーを運んで
たっぷり
給水


使い慣れた持ちやすい容器で給水

お子さまからご高齢者まで
給水しやすい

シンクでも給水しやすい設計

約4L
入る!


気配り 水位が確認しやすい

水位センサーが
トレーの水量を感知音と光で
お知らせ外からでも水位が
ひと目でわかる半透明の
トレーを採用

きれいな水と風で清潔なうるおい

プラスマ
クラスターの
風で加湿

給水～加湿までの水と風の流れ

乾燥した
お部屋に
うるおいを

(写真はイメージです。)

操作部は抗菌、
外れるパーツは丸洗いOK清 潔
設 計


- 1 抗菌※2加工の
操作パネル
- 2 吹出口
- 3 給水口
- 4 抗菌※3・
防カビ※4
エアフィルター
(本体背面)
- 5 給水カバー
- 6 抗菌※5・
防カビ※6
加湿フィルター
フィルター寿命
約8シーズン※7
- 7 給水トレー



内部もしっかり拭ける



収納前のお手入れに

湿った加湿フィルターを、温風で
きちんと乾燥(約60分)。Ag+
イオンで 加湿の水までキレイにトレーのメメリやニオイの元となる
水中の菌を抑制※8。キレイな水で、
お部屋にうるおいを届けます。

※ HV-P75/P55のみ (HVP30は同梱しておりません)。別売品は裏表紙をご覧ください。

●信頼の S-JET 認証取得※11

NEW ハイブリッド式・
ハイパワータイプ

HV-P75

オープン価格

加湿量 750mL/h

加湿の適用床面積 (目安)	
プレハブ洋室	木造和室
21畳 (35㎡)	12.5畳 (21㎡)

NEW ハイブリッド式・
レギュラータイプ

HV-P55

オープン価格

加湿量 550mL/h

加湿の適用床面積 (目安)	
プレハブ洋室	木造和室
15畳 (25㎡)	9畳 (15㎡)

-W (ホワイト系/
プレミアムホワイト)
HV-P75/P55共通-A (ブルー系/
モイストブルー)
HV-P75/P55共通

コンパクトシリーズ

NEW 気化式・
パーソナルタイプ

HV-P30

オープン価格

加湿量 290mL/h

加湿の適用床面積 (目安)	
プレハブ洋室	木造和室
8畳 (14㎡)	5畳 (8㎡)



- 抗菌※2加工の操作パネル
- 中まで洗いやすい広口タンク
- DCモーターでさらに省エネ

17w※10
HV-E30
強運転時 (60Hz)9w※10
HV-P30
強運転時


※10 2016年度当社従来機HV-F30 (HV-P30と同等機種) と2015年度当社従来機HV-E30 (DCモーター非搭載) との比較において (室温20℃のとき)。使用環境により節電効果は変わります。

-W (ホワイト系/
プレミアムホワイト)

「プラスマクラスター」技術で実証している主な効果

シャープのプラスマクラスター技術は、お客様の「安心・安全」のために、「実証」にこだわってきました。
「快適な空気環境」を世界へ。プラスマクラスターは、これからも進化し続けます。●約25m³(約6畳)～約41m³(約10畳)相当の試験空間における約10分～約195分後の効果です。
●プラスマクラスターイオン発生機器を用いた実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。●使用場所の状況、使いかたによって効果は異なります。浮遊カビ菌を
除菌※2浮遊ウイルスの
作用を抑える※3染み付いたタバコの
ニオイを消臭※4静電気を
抑える(除電)※5*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/qv/hv006/ (加湿器紹介動画) *1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、HV-P75/P55/P30は「強」運転時、HX-PK12は暖房「強」+加湿運転時、HX-PS1は暖房または空気浄化「強」運転時に、プラスマクラスター適用床面積の部屋中央(床1.2m)で測定した1cm²当たりのイオン個数の目安です。*2 (浮遊カビ菌) ●試験機関: (一財) 石川県予防医学協会 ●試験方法: 約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラスマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンブローにて測定。■試験結果: 約195分で除去率99%。*3 (浮遊ウイルス) ●試験機関: ベトナム ホーチミン市 バスツール研究所 ●試験方法: 約25m³(約6畳相当)の密閉した試験空間にウイルスを浮遊させ、プラスマクラスターイオンを放出。ウイルスを回収し、空気中のウイルス除去率を測定。●試験対象: 浮遊した1種類のウイルス。■試験結果: 約83分で99%抑制。*4 (タバコのニオイ) ●試験機関: 当社調べ ●試験方法: 約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果: 約80分で気にならないレベルまで消臭。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。*5 (静電気除去) ●試験機関: 当社調べ ●試験方法: 約41m³(約10畳相当)の試験空間において、5kVに帯電させた試験板で、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。■試験結果: 約10分後。

◆加湿の適用床面積 (目安) は日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。◆加湿量は日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づき、ハイブリッド式・ヒーターレス気化式の場合は20℃・30℃のときです。ハイブリッド式・ヒーターレス気化式は、室内の温度・湿度によって加湿量に変化します。雨の日など湿度の高いときや室内の温度が低いときは水が気化しにくいため、加湿量は減少します。※1 電力料金目安単価は27円/kWh (税込) [2014年4月改訂] (家電公取協調べ) で算出しています。◆HV-P75の場合、強運転時の消費電力は335Wで1ヵ月の電気代は約2,180円、エコモード (強) 運転時の消費電力は34Wで1ヵ月の電気代は約230円 (エコモード (強) 運転時の加湿量は約480mL/hで強運転時 (加湿量750mL/h) に比べ、約36%減少します。)*2 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法: 統一試験方法 JIS Z 2801 ●抗菌方法: キーシード (操作パネル) 表面を抗菌インクにて印刷。■試験結果: 99%以上抗菌。*3 ●試験機関: 広東省微生物分析検測中心 ●試験方法: フィルターに抗菌剤を添加。■試験結果: 99%以上抗菌。*4 ●試験機関: 広東省微生物分析検測中心 ●試験方法: GB/T21551.2 ●防カビ方法: フィルターに防カビ剤を添加。■試験結果: 菌糸の発育が認められない。*5 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法: 統一試験方法 JIS Z 2801 ●試験結果: 99%以上抗菌。●抗菌方法: フィルターに抗菌剤を含浸。*6 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法: カビ抵抗性試験 JIS Z 2911 ●試験結果: 菌糸の発育が認められない。●防カビ方法: フィルターに防カビ剤を含浸。*7 定格加湿能力に對し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間の使用で約4ヵ月を目安 (約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算) に交換してください (2週間に1度お手入れした場合)。水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。



温もりを、持ち運ぶ

コンパクト暖房機として、
いろいろなシーンで使えます。

パワフル 暖房 1200w*

※「強」運転時。

サッと
持ち
運べる

脱衣所で／キッチンで／子ども部屋で
置き場所に困らない、スリムなタワー型

エコ

人感センサーで自動ON/OFF、
設定モードも選べる

運転時間自動切換モード

人の動きが
少ないとき
5分後に停止

自動切換

人の動きが
多いとき
1分後に停止

運転時間一定モード

1分後に停止

パワフル 1200W

ひざ下全体に温風を
しっかり届ける

プラズマ
クラスター

一年中ずっと活躍
「空気浄化」モード搭載

使いやすい操作部

チャイルド
ロック

上下
ルーバー

お子さまのいたずら
や誤操作を防止。

風向きが変えられる。

NEW 日本製

HX-PS1

オープン価格

暖房 1200w

-W(ホワイト系/
プレミアムホワイト)

-T(ブラウン系/
ダークブラウン)

安全設計

●8時間後に自動で運転停止 切り忘れ防止機能※15

●安心の防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ※16

●安全性の高い ヒーター※17

●信頼の S-JET 認証取得※11

清潔設計

●抗菌※2加工の操作パネル

●抗菌※18・防カビ※19 エアフィルター

形名	運転モード	消費電力※20 (50/60Hz)	1時間あたりの 電気代※13(50/60Hz)	運転音	切タイマー	プラズマクラスター 適用床面積(目安)	主な機能	外形寸法(幅×奥行×高さ)／ 質量／電源コード長さ
HX-PS1	暖房 強	1200W/1200W	約32円/約32円	38dB	1/2/4h	プラズマクラスター 7000 約6畳※14 (約10m ²)	●プラズマクラスター暖房運転 ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●転倒自動停止装置 ●切り忘れ防止機能(暖房時)※15	190×190×460mm／ 約3.1kg／約1.8m
	暖房 弱	550W/550W	約15円/約15円	34dB				
	空気浄化 強	30W/32W	約0.81円/約0.86円	38dB				
	空気浄化 弱	19W/22W	約0.51円/約0.59円	34dB				

■以下【HX-PK12】の商品詳細は本ページの裏面をご覧ください。

形名	加湿の適用床面積 (目安)	運転 モード	消費電力※20 (50/60Hz)	1時間あたりの 電気代※13(50/60Hz)	加湿量 (50/60Hz)	運転音 (50/60Hz)	連続加湿時間 (50/60Hz)	タンク 容量	タイマー入/切 (同時設定可能)	プラズマクラスター 適用床面積(目安)	主な機能	外形寸法(幅×奥行×高さ)／ 質量／電源コード長さ
HX-PK12	プレハブ 洋室 18畳 (30m ²)	強	1200W/1150W	約32円/約31円	—	38dB/37dB	—	約3.1L	入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h	プラズマクラスター 7000 約6畳※14 (約10m ²)	●プラズマクラスター空気浄化運転 ●フィルター自動洗浄 ●ハイブリッド加湿 ●暖房/加湿 自動運転 ●温度・湿度のWセンサー ●切入タイマー ●上下ルーバー ●転倒自動停止装置 ●切り忘れ防止機能※21	420×175×420mm／ 約5.5kg／約1.8m
		強+加湿	—	—	650mL/h/630mL/h	39dB/38dB	約4.8h/約4.9h					
	木造和室 11畳 (18m ²)	弱	620W/610W	約17円/約16円	—	33dB/32dB	—					
		弱+加湿	—	—	250mL/h/240mL/h	34dB/33dB	約12h/約13h					
		加湿	570W/560W	約15円/約15円	460mL/h/440mL/h	—	約6.7h/約7.0h					


■HX-PS1/HX-PK12共通 暖房の適用床面積(目安)

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9m ²)まで	約3畳(4.9m ²)まで
50mm	約8畳(12.9m ²)まで	約6畳(8.6m ²)まで

■HX-PS1/HX-PK12共通 1m²当り必要なワット(W)数の計算基準

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	174W	244W
50mm	93W	140W

◆暖房の適用床面積の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。◆室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しています。※8 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター(試験番号：12085530001-01) ●試験方法：日本電機工業会自主基準(HD-133)性能評価試験にて実施 ●対象：水中の1種類の菌 ●試験結果：24時間で99%以上抑制。※9 1日あたり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。※11 第三者認証機関によって製品試験及び工場の品質管理の調査が行われている証です。※12 室温30℃のとき。※13 電力料金目安単価は27円/kWh(税込) [2014年4月改訂] (家電公取協調べ)で算出しています。※14 商品を壁際に置いて、HV-P75/P55/P30は「強」運転時、HX-PS1は暖房または空気浄化「強」運転時、HX-PK12は暖房「強」+加湿運転時に部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。※15 暖房運転時のみ、運転ボタンを押してから8時間後に自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。※16 本体が倒れたり、傾くと通電を停止します。押し棒式と違い、本体内蔵式なので倒れた後に製品を起こして運転ボタンを押さない限り再通電することはありません。※17 セラミックヒーターは自己温度制御作用により、赤熱状態や温度の上がりすぎがなく、安定した温度を保ちます。※18 ●試験機関：広東省微生物分析検測中心 ●試験方法：統一試験JIS Z 2801 ●抗菌方法：フィルターに抗菌剤を添加。■試験結果：99%以上抗菌。※19 ●試験機関：広東省微生物分析検測中心 ●試験方法：カビ抵抗性試験JIS Z 2911 ●防カビ方法：フィルターに防カビ剤を添加。■試験結果：菌糸の発育が認められない。※20 室温20℃のとき。※21 運転中、8時間操作がないと自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。



プラズマクラスター 7000 ^{※1}

温もりも、うるおいも。

コンパクトなのに、
暖房も加湿も本格派の1台です。

大風量で届く足元ロング温風

暖気の上昇を抑えながら、遠くまで温風を届けます。

業界
トップクラス^{*}
最大加湿量
約650mL/h
(50Hz時)


^{*}日本国内で販売されている加湿機能付きの電気温風機において、暖房「強」+加湿運転時。2021年9月1日現在。

(写真はイメージです。)

しっかり大風量暖房
大風量温風で、
パーソナル空間をもっと暖かく


風量
約30%
アップ^{※22}

◆温風到達距離 約2倍(当社比)



商品の吹出口前方直線方向に上からサーモビュアカメラで温風温度を測定。室温(25℃)から10℃高い地点(サーモビュア上で35℃の地点)で、HX-PK12[2021年]210cm、HX-L120[2020年従来機種]102cmを比較。

◆暖房+加湿で体感温度が高まります



NET(net effective temperature)にて算出。NETとは、気温、湿度、気流の3つの因子により計算した体感温度を表す指標。当社にて人体モデルを用いてシミュレーションを行った結果、お部屋の環境条件や使い方、個人差によって異なります。

安全設計

●8時間後に自動で運転停止 切り忘れ防止機能^{※21}
 ●安心の防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ^{※16}
 ●安全性の高い ヒーター^{※17}
 ●信頼の S-JET 認証取得^{※11}

NEW 日本製 ハイブリッド式

HX-PK12
オープン価格

暖房 1200/1150w
(50/60Hz)

加湿量 650/630mL/h
(50/60Hz)

●HX-PK12の仕様は
本ページの裏面をご覧ください。

-W(ホワイト系/プレミアムホワイト)
 -T(ブラウン系/ダークブラウン)

^{※22} 当社調べ。「強」運転モードで試験。HX-L120[2020年従来機種]の風量絶対値が0.73m³/分/0.68m³/分(50/60Hz)であったのに対し、HX-PK12[2021年]の風量絶対値は0.95m³/分/0.91m³/分(50/60Hz)。
^{※23} ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：統一試験方法JIS L 1902 ■試験結果：99%以上抗菌。●抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸。^{※24} 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間の使用で約18ヵ月を目安(約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算)に交換してください(2週間に1度お手入れした場合)。水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。

別売品

[※] 別売品は、商品をお買い上げの販売店でご購入ください。[※]★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

■加湿器 別売加湿フィルター適合機種一覧表

	機種	フィルター形名	希望小売価格	交換の目安 ^{※1}
加湿フィルター	HV-H75/H75E6/H55/H55E6/J75/J75E7/J55/J55E7/L75/L75E8/L55/L55E8/P75/P75E9/P55/P55E9	HV-FH7	2,860円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)
	HV-A70/A50/B70/B50/C70/C50/D70/D70E2/D50/D50E2/E70/E70E3/E50/E50E3/F70/F70E4/F50/F50E4/G70/G70E5/G50/G50E5/S70CX/S70E2/S50CX/S50E2/T70CX/T70E3/T50CX/T50E3/U70CX/U50CX/W70CX/W50CX/Y70CX/Y50CX/Z70CX/Z50CX/700CX/500CX/70E9/70E8/70E7/70E6/70E5J/70E4J/70E1/50E9/50E8/50E7/50E6/50E5J/50E4J/50E1	HV-FY5	2,420円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)
	HV-P70CX/P50CX/R70CX/R50CX/70V7C/70V6C/50V7C/50V6C	HV-FP5	2,200円(税込)	1シーズン(約6ヵ月)
	HV-A30/B30/C30/D30/D30E2/E30/E30E3/F30/F30E4/G30/G30E5/H30/H30E6/J30/J30E7/L30/L30E8/P30/P30E9/S30CX/S30E2/T30CX/T30E3/U30CX/W30CX/Y30CX/Z30CX/30E9/30E8/30E7/30E6/30E5J/30E4J/30E1/310CX/300CX	HV-FY3	2,200円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)
加湿フィルター	HV-R30CX	HV-FR3	1,980円(税込)	1シーズン(約6ヵ月)
	HV-302/301/300	HV-FY301	1,980円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)
		★HV-FW300 ^{※1}	●代替品としてHV-FY301をお使いください	
	HV-EX30	HV-FEX3	2,200円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)

■加湿セラミックファンヒーター／電気ストーブ類 別売フィルター適合機種一覧表

	機種	フィルター形名	希望小売価格	交換の目安 ^{※2}
加湿フィルター	HX-PK12/P12E9	HX-FK6	1,540円(税込)	3シーズン(約18ヵ月)
	HX-A120/B120/C120/D120/D12E2/E120/E12E3/F120/F12E4/G120/G12E5/H120/H12E6/J120/J12E7/L120/L29CX/128CX/127CX/126CX/125CX/124CX/123CX/12E9/12E8/12E7/12E6/12E5/12E4/12E3/12E2/12E1/12V7C	HX-FK6 HX-FK5	1,540円(税込)	3シーズン(約18ヵ月)
		★HX-FK4 ^{※2} ★HX-FK3 ^{※2} ★HX-FK2 ^{※2}	●代替品としてHX-FK6をお使いください。	
	HX-122CX/121CX/120CX/12V6C	HX-FK1	1,320円(税込)	1シーズン(約6ヵ月)
フ脱臭タイプ	HX-120FX/120GX	★HX-F36	1,100円(税込)	2年(約24ヵ月)

■加湿セラミックファンヒーター／給水ポンプ(形名:252 396 0003) 希望小売価格:990円(税込)

■加湿器・加湿セラミックファンヒーター 別売Ag⁺イオンカートリッジ

機 種	形名	希望小売価格	交換の目安 ^{※3}
[加湿器] HV-C70/C50/C30/D70/D70E2/D50/D50E2/D30/D30E2/EX30/E70/E70E3/E50/E50E3/E30/E30E3/F70/F70E4/F50/F50E4/F30/F30E4/G70/G70E5/G50/G50E5/G30/G30E5/H75/H75E6/H55/H55E6/H30/H30E6/J75/J75E7/J55/J55E7/J30/J30E7/L75/L75E8/P75/P75E9/L55/L55E8/P55/P55E9/L30/L30E8/P30/P30E9/70E1/50E1/30E1	FZ-AG01K1 (1個入り)	990円 (税込)	約1年
	FZ-AG01K2 (2個入り)	1,980円 (税込)	
[加湿セラミックファンヒーター] HX-C120/D120/D12E2/E120/E12E3/F120/F12E4/G120/G12E5/H120/H12E6/J120/J12E7/L120/PK12/P12E9/12E1	FZ-AG01K4 (4個入り)	3,960円 (税込)	
●FZ-AG01K1は、加湿空気清浄機用と記載されていますが、加湿器、加湿セラミックファンヒーターにもご使用いただけます。			
フィルターのお手入れは、商品の取扱説明書でご確認ください。			

^{※1} 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして交換の目安を表記しています。(2週間に1度お手入れした場合) ●水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。 ^{※2} 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターHX-FK6、HX-FK5の交換の目安は、1日8時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算しています。1日5時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算した場合は4シーズン(約24ヵ月)になります。HX-FK1は1日5時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとしております。(2週間に1度お手入れした場合) ●水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。 ^{※3} 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900L)が交換目安です。水質、使用環境によって交換時期が早くなることがあります。
^{※1} HV-FW300の代わりにHV-FY301をお使いください。 ^{※2} HX-FK2/FK3/FK4の代わりにHX-FK6またはHX-FK5をお使いください。

【全機種共通】 ●延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。【加湿器／加湿セラミックファンヒーター】 ●タンクの水は必ず水道水をお使いください。毎日新しい水と入れ替えてください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。 ●ハイブリッド式・気化式のため、蒸気は見えません。【加湿器】 ●加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。【加湿セラミックファンヒーター】 ●加湿単独運転時は温風が出ることがあります。

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。■電気代について ●電気代は一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づいて計算しています。●電力料金目安単価は27円/kWh(税込) [2014年4月改訂] (家電公取協調べ) で算出しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。■商品ご使用について ●当商品の近くでは、フッ素樹脂やシリコンを配合した化粧品などは使わないでください。本体内部にフッ素樹脂やシリコンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。●医療用具ではありません。●工場などの特殊用途には使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品の保有期間は、加湿器、セラミックファンヒーター、加湿セラミックファンヒーターは製品の製造打ち切り後6年です。■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。■<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関する
ご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●電気ストーブ類は燃えやすいものの近くでの使用はおやめください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●スプレー缶・圧縮機・温風や暖房機の近くにはスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の危険性があります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。●トレー(水槽)はこまめに掃除しましょう。掃除しないで、そのまま使用を続けると汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖して臭いが出ることがあります。●低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。(加湿器を除く) ●お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。●長時間、風を体に当てないでください。健康を害することがあります。●可動部へ指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●石油・ガス器具など燃焼に伴う二酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。

愛情点検

長年ご使用の製品は
こまめな点検を!
こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても動かないときがある。●タイマースイッチが途中で止まることある。●ときどき暖かくなることがある。●異常に動きが遅かったり不規則。●モーター部分が異常に熱かったり、コゲくさいニオイがする。●電源コードやプラグ、コントローラー等が異常に熱くなる。●運転中に異常な音や振動がする。●ブレードまたは、ヒューズがたがたび切れる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故の防止のため、スイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
 ■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS

今すぐ登録! <https://cocoromembers.jp.sharp/>

COCORO STORE シャープの
オンラインストア

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート
<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178 (受付時間) (年末年始を除く)
 ○月曜日～土曜日 午前9時～午後6時
 ○日曜日・祝日 午前9時～午後5時
 ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
 ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

シャープ株式会社

本 社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ