

# SHARP

Be Original.

# 洗濯乾燥機/全自動洗濯機

<https://jp.sharp/sentakui/>

ES-PX8F/TX8F/GW11F

オープン価格

プラズマクラスターで衣類も洗濯槽もキレイ。  
清潔快適なお洗濯。 [PX8F/TX8F]

NEW ES-PX8F

-W(ホワイト系)



洗濯容量8kgクラスおよび乾燥容量4.5kgクラス洗濯乾燥機において、洗濯～脱水8kg:標準使用水量83L、洗濯～乾燥4.5kg:標準使用水量75L。2021年6月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)



このハンガーを付属しています。



NEW ES-TX8F

-W(ホワイト系)



洗濯容量8kgクラスおよび乾燥容量4.5kgクラス洗濯乾燥機において、洗濯～脱水8kg:標準使用水量83L、洗濯～乾燥4.5kg:標準使用水量75L。2021年6月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)



このハンガーを付属しています。



洗濯槽に穴がないのはシャープだけ!

※1 国内で販売されている洗濯機において、穴なし槽(2021年6月1日現在)

穴なし槽  
1,100万台\*  
の実績

穴なし槽の3大ポイント\*



\* 1992年10月～2021年3月末の穴なし槽洗濯機の国内出荷台数合計。

- 01 清潔: 穴がないから、黒カビ、ブロック! ※2  
清潔な水でお洗濯!
- 02 節水: 穴がないから、ムダ水カット!  
少ない水でしっかり洗浄!
- 03 洗浄力: 穴がないから、巻き上げ水流!  
もみ洗い&こすり洗いのW洗浄効果!



ハンガーでスピーディに除菌・乾燥/消臭!

※3※4※6※7※8

プラズマクラスター  
ハンガー除菌・乾燥コース

ES-PX8F/TX8F

急ぎの時に助かる!  
体操服(上着)  
約15分

プラズマクラスター  
ハンガー除菌・消臭コース

ES-PX8F/TX8F

頻繁に洗えない  
制服や  
ニオイが気になる  
ブーツなどに



泥汚れなどの衣類は温風プラス洗浄と  
つけおき洗いでしっかりお洗濯!  
おん  
温つけおき洗いコース



NEW

洗濯容量4.5kg以下

ES-PX8F

COCORO HOME

NEW ES-GW11F

-S(シルバー系)

無線LAN対応

ダイヤカット穴なし槽

洗濯・脱水容量  
11kg

COCORO HOME  
アプリをダウンロード!  
専用スマホアプリ  
ダウンロードはこちら\*



COCORO WASHサービスで毎日のお洗濯をもっと楽しく快適に!

スマホアプリCOCOROHOME※4から洗濯に便利なCOCOROWASHサービスをご利用いただけます。常時接続のブロードバンド回線が必要です。くわしくは※10をご覧ください。

アイテム専用コース  
こだわりの洗いかた  
洗いかたナビ

31コース  
11コース

洗うたび自分好みの  
仕上がりに  
AI標準コース

離れた場所でも  
予約時間の変更ができる  
(対象コースは(AI)標準/おうち流コース)

ES-GW11F

NEW

NEW

つけおきで汚れが落ちやすくなり  
標準コースよりしっかり洗いたいときに便利です。  
ガンコつけおきコース



洗濯容量4.5kg以下  
ES-TX8F/GW11F

※2 衣類を汚す原因となる黒カビ等が侵入しにくい構造となっています。ご使用方法・ご使用薬剤によっては、パルセーターの裏に薬剤カス等を原因としたカビ状の汚れが付き、混入する場合があります。  
※3 ●対応機種:ES-PX8F/TX8F ●除菌方法:プラズマクラスターおよび温風乾燥方式による ●試験機関(一財)日本食品分析センター ●試験成績発行番号:衣類の除菌1010048400-01、ブーツの除菌10096261001-01 ●試験方法:当社にてハンガー除菌・消臭コースで運転させた密封洗濯槽内における菌付着試験布の菌の減少率を測定 ●対象部分:洗濯槽内の衣類 ●試験結果:10分後で99%以上抑制 ●イオン濃度:約350,000個/cm<sup>3</sup>(洗濯槽中央部) ●4 ●対応機種:ES-PX8F ●試験機関(株)ビオスタ ●試験成績発行番号:12-an-SHP-4 ●対応機種:ES-TX8F ●試験機関(一財)日本食品分析センター ●試験成績発行番号:20068217001-0101 ●試験方法:菌を付着させた試験布をハンガー除菌・乾燥コースで運転させた際の減少率を測定 ●除菌方法:プラズマクラスターおよび温風乾燥方式による ●対象部分:ハンガーに吊るした衣類 ●試験結果:60分で99%以上抑制 ●イオンの消臭)ES-PX8F/TX8F:10分運転後除去率90%以上、30分運転後除去率99%以上 (報告書データに基づき当社にて除去率に換算) ●イオン濃度350,000個/cm<sup>3</sup>(洗濯槽中央部にて測定) ●9 ●ご利用には専用のスマートフォンアプリ(無料)が必要です。 ●10 常時接続のブロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。ADSL回線のご利用は、ネットワーク接続が不安定であるためおすすめできません。ダイヤルアップ、モバイルルーターやスマートフォンのデザリングではご利用になれません。 <無線LAN機能対応について> ●無線LANアクセスポイント機器(別売)が必要です。本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。[WEP]には対応していません。 \* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。  
また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。


■ 機能比較表

|          | 無線LAN対応 | ダイヤカットステンレス<br>穴なし槽 | ドルフィン<br>パドル | 温風プラス<br>洗浄※1 | 洗い技<br>コース<br>ボタン | ハンガー<br>除菌・乾燥/<br>除菌・消臭 | 槽クリーン         | 槽乾燥 | 槽の樹脂<br>まるごと抗菌※3 | 槽の底裏<br>ステンレス | エコ<br>センサー               | WIDEマウス<br>LOWボディ | ほぐし<br>運転※4 | イン<br>バーター | チャイルド<br>ロック |
|----------|---------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|
| ES-PX8F  | —       | ●                   | (Wフィン)       | ●             | —                 | ●                       | (プラスマクラスター※2) | ●   | ●                | ●             | Eco eyes(光)・<br>重量・水位・温度 | ●                 | ●           | ●          | ●            |
| ES-TX8F  | —       | ●                   | (Wフィン)       | —             | ●                 | ●                       | (プラスマクラスター※2) | ●   | —<br>(パルセーターのみ)  | ●             | 重量・水位・<br>温度             | —<br>(WIDEマウスのみ)  | ●           | ●          | ●            |
| ES-GW11F | ●       | ●                   | (バワフル)       | —             | ●                 | —                       | (水洗い)         | ●   | —<br>(パルセーターのみ)  | ●             | 重量・水位                    | —                 | ●           | ●          | ●            |

■ 仕様表

| 機種名      | 色調            | 洗濯・<br>脱水容量<br>(kg) | 乾燥<br>容量<br>(kg) | ボディ幅<br>(mm) | 外形寸法(mm)※1 |     |       | 質量<br>(kg) | 標準使用水量(L)<br>( )内はふろ水使用時※6 | 消費電力<br>(50Hz/60Hz) | 消費電力量<br>(50Hz/60Hz)   | 目安時間<br>(50Hz/60Hz)  | 運転音 (dB) |    |    |
|----------|---------------|---------------------|------------------|--------------|------------|-----|-------|------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------|----|----|
|          |               |                     |                  |              | 幅          | 奥行  | 高さ    |            |                            |                     |                        |                      | 洗い       | 脱水 | 乾燥 |
| ES-PX8F  | —W<br>(ホワイト系) | 8                   | 4.5              | 555          | 600        | 665 | 1,020 | 約46        | 洗濯83(49)<br>洗濯～乾燥75        | 洗濯300W<br>乾燥950W    | 洗濯67Wh<br>洗濯～乾燥1,800Wh | 洗濯約35分<br>洗濯～乾燥約170分 | 35       | 38 | 44 |
| ES-TX8F  | —W<br>(ホワイト系) | 8                   | 4.5              | 555          | 600        | 650 | 1,025 | 約44        | 洗濯83(49)<br>洗濯～乾燥75        | 洗濯270W<br>乾燥960W    | 洗濯67Wh<br>洗濯～乾燥1,800Wh | 洗濯約35分<br>洗濯～乾燥約170分 | 35       | 38 | 46 |
| ES-GW11F | —S<br>(シルバー系) | 11                  | —                | 555          | 600        | 595 | 993   | 約40        | 洗濯115(69)                  | 洗濯400W              | 洗濯110Wh                | 洗濯約46分               | 39       | 38 | —  |

■ 寸法図



●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。 ※1 温つけ洗いコース時に運転します。 ※2 ボタン1つで洗濯槽の外側やパルセーターの裏側をきれいな水で洗い流したあと、プラスマクラスターを放出します。 ※3 ●対象機種: ES-PX8F:パルセーター、バラランナー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号: 213248364-1/2、20215004004-1/2、25020003218-1/2、25020005897-1/2 ●Ag+抗菌・防カビ剤線達 ●試験方法: JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 かび抵抗性試験 ●試験結果: 抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ●対象機種: ES-TX8F/GW11F:パルセーター ●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号: 213248364-1/2、25020003218-1/2 ●Ag+抗菌・防カビ剤線達 ●試験方法: JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 かび抵抗性試験 ●試験結果: 抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※4 PX8F:標準/おうち流/温つけ洗い/シワ抑え/香りプラスコースの洗濯で容量5kg以下の時、TX8F、GW11F:標準/おうち流/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量5kg以下の時に運転します。脱水のみや(風)乾燥まで連続で運転する時は、おこないません。 ※5 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※6 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※7 真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。

●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。電源電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。 ●凍るおそれのある所には置かないでください。 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。 ●理・美容院など、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用、寮や病院などでの共同使用の場合、保証期間中でもあっても、原則的に有料修理となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてご使用されることをおすすめします。 ●脱水槽が完全に止まるまでは、危険ですから絶対に手を入れないでください。特にお子さまにはご注意ください。 ●水道水圧は0.03～0.8MPaが適切です。 ●洗濯容量は日本産業規格のJIS C 9606に規定の布地によるものです。 ●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。https://jp.sharp/corporate/eco/jmoss/

安全に関するご注意

《洗濯乾燥機・全自動洗濯機》 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●当カタログに掲載の商品は、一般家庭用です。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。 ●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。 ●防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをされる恐れがあります。 ●食用油・動植物油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油などの付着した衣類や発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったものは洗濯後でも絶対乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。 ●アース線のカス管への取り付けは絶対にしないでください。

経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機(洗濯乾燥機を除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたり使用いただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

★長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ●洗濯機・衣類乾燥機の補修性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。  
(ただし、2009年4月以降製造の全自動洗濯機は7年です)

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 脱水槽が止まりにくい。 ●水もれる。(ホース、水櫃、給水栓継手) ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 ●本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。 ●据付けが傾いたりグラグラしている。 ●電源を入れても、動かないときがある。 ●タイマーが途中で止まることある。 ●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書(取扱説明書内)」を必ずお受け取りの上、保管してください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス

今すぐ登録! <https://cocoromembers.jp.sharp>

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記の「お客様ご相談窓口」にアクセスください。

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

**SHARP オンラインサポート**

<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178  
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

〈受付時間〉(年末年始を除く)  
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時  
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

■ <QRコードから誘引されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●洗濯機に関する情報は、こちらのホームページでどうぞ。

●よくあるご質問、取扱説明書などは <https://jp.sharp/support/washer/>  
●詳しい商品情報は <https://jp.sharp/sentaku/>

シャープ株式会社

本社 〒590-8522  
大阪府堺市堺区匠町1番地

<https://jp.sharp/>

適正な表示を推進しています

FSC  
www.fsc.org  
ミックス  
責任ある木質資源を使用した紙  
FSC® C020779

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店で

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。  
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。