

SHARP

Be Original.



111th ANNIVERSARY

掃除機

EC-SR9/PR9/AR9 **2023**

オープン価格

これからの掃除機は音で選ぶ。

運転音低減

不快音低減

RACTIVE Air

ラクティブ エア

詳しくは
掃除機
サイトへ*



ラクティブエア史上最小運転音^{※1} & 最強パワー^{※2}

(強モード時の比較における自社最小。60dB)

(自社基準による)

実感音約**37%**カット^{※3}
(当社比^{※a})

運転音・不快音低減



※a 従来機 (EC-SR7) 68dB・19.8SONE^{※4}、EC-SR9 60dB・12.4SONE

ラクティブエア史上
最強パワー^{※2}

強力吸引



軽量
1.7 kg
(標準質量^{※5})

運転時間

強モード
15分^{※6}

標準モード
45 / **90**分^{※7}



-W (ホワイト系)

-B (ブラック系)



QUIET MARK取得

EC-SR9は、英国の騒音防止団体より
ノイズ低減技術を認められた証で
あるQuiet Markを取得しています。
●英国・Quiet Mark Approval Limited
2023年7月認定(「掃除機」カテゴリ)

コードレススティック掃除機

NEW EC-SR9
オープン価格

ラクティブエア史上最強パワー^{※2} (自社基準による)

ラクティブエア史上最軽量^{※9} (本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む)

実感音約**13%**カット^{※8}
(当社比^{※b})

運転音・不快音低減

※b 従来機 (EC-HR7) 70dB・19.8SONE^{※4}、
EC-PR9 64dB・17.3SONE

軽量
1.6 kg
(標準質量^{※5})

運転時間

強モード
12分^{※6}

標準モード
36 / **72**分^{※7}



-B (ブラック系)

NEW EC-PR9
オープン価格

実感音約**14%**カット^{※10}
(当社比^{※c})

運転音・不快音低減

※c 従来機 (EC-AR8) 68dB・19.1SONE^{※4}、
EC-AR9 64dB・16.4SONE

軽量
1.2 kg
(標準質量^{※5})

運転時間

強モード
11分^{※6}

標準モード
40 / **60**分^{※7}



-W (ホワイト系)

-B (ブラック系)

NEW EC-AR9
オープン価格

*JEMA自主基準 (HD-10) により測定。 ※1 JEMA自主基準 (HD-10) により測定。当社 RACTIVE Air シリーズ従来機種「強モード」と EC-SR9 の「強モード」との運転音の比較。2022年度機種 EC-SR8 も同様に 60dB。 ※2 当社調べ。2022年度機種 EC-SR8 の「フルパワーモード(強モード)」と EC-SR9/PR9 の「フルパワーモード(強モード)」との当社吸引性能試験による真空圧の比較結果は同等です。使い方や環境により異なります。「フルパワーモード」は「強」ボタン長押しにより、最長5秒間フルパワーで運転できるモードです。 ※3 当社調べ。本体中心部、床面から上方1.5m、横方向1.5mから測定。低騒音化技術非搭載2021年度機種 EC-SR7 の強モード時 (SONE値19.8、dB値68dB) と、EC-SR9 の強モード時 (SONE値12.4、dB値60dB) との比較。 ※4 SONE値とは、騒音レベルを表す dB (デシベル) に対して実際に聞こえる音の大きさ (実感音) を表した単位。 ※5 標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。 ※6 室温20℃、満充電、電池初期、標準の吸込口を使用時に測定した最長運転時間。床面の種類、使用環境、使用状態により異なります。 ※7 室温20℃、満充電、電池初期、付属のすき間ノズル等使用時に測定した最長運転時間。床面の種類、使用環境、使用状態により異なります。 ※8 当社調べ。本体中心部、床面から上方1.5m、横方向1.5mから測定。低騒音化技術非搭載2021年度機種 EC-HR7 の強モード時 (SONE値19.8、dB値70dB) と、EC-PR9 の強モード時 (SONE値17.3、dB値64dB) との比較。 ※9 当社 RACTIVE Air シリーズ従来機種において、標準質量 (本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量) 1.2kg。2023年度機種 EC-PR9、2022年度機種 EC-AR8 も同様に 1.2kg。 ※10 当社調べ。本体中心部、床面から上方1.5m、横方向1.5mから測定。低騒音化技術非搭載2022年度機種 EC-AR8 の強モード時 (SONE値19.1、dB値68dB) と、EC-AR9 の強モード時 (SONE値16.4、dB値64dB) との比較。 *QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のQRコードリーダーで読みとってください。 <https://jp.sharp/sooji/>

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●写真はイメージです。

タイプ	RACTIVE Air POWER		RACTIVE Air
形名	EC-SR9	EC-PR9	EC-AR9
集じん方式	からみにく〜いサイクロン		
モーター	遠心分離サイクロン 軽量高出力モーター		軽量モーター
吸込口	パワーヘッド(自走パワーアシスト※1)		
	パワフルスリムヘッド		コンパクトスリムヘッド
	端までブラシ からみにく〜いブラシ から拭きパワーブラシ		
排気クリーン	抗菌※2・消臭※3高性能プリーツフィルター(水洗い可能)		
ダストカップ	ワンタッチ着脱カップ		
使いやすい	運転音	運転音・不快音低減	
	ごみ捨て	そこポイ	スルッとポイ
	水洗い	回転ブラシ・カップ・フィルター	
	エコ掃除機能	床面検知(自動モード)	
	便利機能	新スグトル構造 ちよいかげフック 残時間表示	
電源方式	充電式(リチウムイオン電池、高密度25.2V)	充電式(リチウムイオン電池、25.2V)	充電式(リチウムイオン電池、高密度18V)
最長連続運転時間*	標準モード:約45分※4/約90分※5 自動モード:約35分※4 強モード:約15分※4	標準モード:約36分※4/約72分※5 自動モード:約28分※4 強モード:約12分※4	標準モード:約40分※4/約60分※5 自動モード:約28分※4 強モード:約11分※4
消費電力	充電中:約58W/充電完了後:約0.3W		充電中:約40W/充電完了後:約0.5W
運転音*	60〜約52dB	64〜約57dB	64〜約57dB
充電時間*※6	約100分	約80分	約100分
集じん容積*※7	0.3L	0.2L	0.13L
本体寸法[幅×奥行×高さ]	スティック時/221×267×1,030mm ハンディ時/105×186×474mm	スティック時/221×250×972mm ハンディ時/107×179×422mm	スティック時/209×227×957mm ハンディ時/99×151×386mm
標準質量(本体質量)*※8	1.7(1.3) kg	1.6(1.2) kg	1.2(0.84) kg
付属品	・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・はたきノズル ・コンパクトふとん掃除ヘッド ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台	・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台	・スグトルブラシ ・すき間ノズル ・ハンディノズル ・バッテリー ・ツールホルダー ・充電器 ・スタンド台

*JEMA自主基準(HD-10)により測定。 ※1床面の種類、使用環境、使用状態により操作性には差が出ることがあります。 ※2●試験機関:(一財)ボケン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法 ●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値2.0以上(抗菌効果あり) ●抗菌方法:抗菌剤を含浸 ※3●試験機関:(一財)ボケン品質評価機構 ●試験方法:繊維評価技術協議会法 ※4室温20℃、満充電、電池初期、標準の吸込口を使用時に測定した最長連続運転時間。床面の種類、使用環境、使用状態により異なります。 ※5室温20℃、満充電、電池初期、付属のすき間ノズル等使用時に測定した最長連続運転時間。床面の種類、使用環境、使用状態により異なります。 ※6測定は室温20℃。充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。 ※7当社推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。 ※8標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。本体質量はバッテリーを含む本体のみの質量です。

●バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が、極端に短くなった時はバッテリーを交換(有料)してください。●EC-SR9/PR9/AR9のバッテリー(リチウムイオン電池)はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。一般社団法人 JBRCホームページ <https://jbrc.com/>


■商品ご理解のために

■掃除機ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外ではご使用できません。●記載の掃除機は一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。●充電式掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。●カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様の負担となります。●当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

⚠️ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

ラクティブエアロゴ および ラクティブエア・RACTIVE Air はシャープ株式会社の登録商標です。

 <p>愛情点検</p>	<p>長年ご使用の掃除機の点検を! こんな症状はありませんか?</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。 ●運転中、異常な音がある。 ●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。 ●コゲかい臭いがする。 ●その他の異常や故障がある。 	<p>故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。</p>
--	--	---

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が表示されているか確かめください。
■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

<p>ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に</p>	<p>人に寄り添う、シャープの会員サービス COCORO MEMBERS</p> <p>今すぐご登録! https://cocoromembers.jp.sharp/</p>	
---------------------------	--	---

 <p>スマートフォンからでもご利用いただけます</p>	<p>ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!</p> <p>SHARP オンラインサポート</p> <p>https://jp.sharp/support/</p>	<p>●お客様ご相談窓口</p> <p>固定電話・PHSからはフリーダイヤル 0120-078-178 (受付時間)(年末年始を除く) ○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時</p> <p>携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449 ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時 ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405</p>
--	--	---

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>

このカタログの内容は、
2023年8月現在のものです。

I.44.35 EC308SR



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。