






定格内容積*1 ・ ドア数	フレンチドア【ガラスドア】		フレンチドア【メタルドア】		どっちもドア【メタルドア】
	薄型 大容量	業界最薄*2	薄型 大容量	業界最薄*2	業界最薄*2
形名	SJ-GK50J	SJ-GK46J	SJ-MF50J	SJ-MF46J	SJ-MW46J
製品色	2022年 2月発売予定  ・T グラデーション ウッドブラウン ・R グラデーション レッド	2022年 3月発売予定  ・R グラデーション レッド ・T グラデーション ウッドブラウン	2022年 2月発売予定  ・H ラスティック ダークメタル ・W ラスティック ホワイト	2022年 2月発売予定  ・H ラスティック ダークメタル ・W ラスティック ホワイト	2022年 2月発売予定  ・H ラスティック ダークメタル ・W ラスティック ホワイト
各室定格内容積(※1)・外形寸法(mm)	 冷蔵室 265L 野菜室 188L アイス 188L 冷凍室 19L 89L (52L) 20L (5L) 27L (14L) 98L (62L) 高さ 1838mm 幅 650mm 奥行 684mm	 冷蔵室 240L 野菜室 175L アイス 175L 冷凍室 17L 82L (48L) 20L (5L) 27L (14L) 98L (54L) 高さ 1838mm 幅 650mm 奥行 630mm	 冷蔵室 265L 野菜室 175L アイス 175L 冷凍室 19L 89L (52L) 20L (5L) 27L (14L) 98L (62L) 高さ 1838mm 幅 650mm 奥行 684mm	 冷蔵室 240L 野菜室 175L アイス 175L 冷凍室 17L 82L (48L) 20L (5L) 27L (14L) 98L (54L) 高さ 1838mm 幅 650mm 奥行 630mm	 冷蔵室 240L 野菜室 179L アイス 179L 冷凍室 17L 82L (48L) 20L (5L) 27L (14L) 88L (54L) 高さ 1838mm 幅 650mm 奥行 630mm
質量(kg)	105	99	98	91	91
2021年省エネ基準達成率	109%	106%	100%	101%	101%
年間消費電力量(50/60Hz)*1	259kWh/年	252kWh/年	282kWh/年	263kWh/年	263kWh/年

主な特長	AloT		ドアタイプ		冷蔵室		冷凍室		アイスルーム		野菜室		安心・省エネ・環境配慮・その他	
	無線LAN接続対応 (COCORO EYE 人感センサー)	無線LAN接続対応 (COCORO EYE 人感センサー)	フレンチドア (センターヒールレス)	フレンチドア (センターヒールレス)	オートクローズドア (冷蔵室)	オートクローズドア (冷蔵室)	ナノ低温脱臭触媒	ナノ低温脱臭触媒	製氷皿清掃	製氷皿清掃	Ag+ イオン加工※4	Ag+ イオン加工※4	抗菌お手入れトレー (上段冷凍室) (真ん中野菜室)※5	抗菌お手入れトレー (上段冷凍室) (真ん中野菜室)※5
SJ-GK50J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-GK46J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MF50J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MF46J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MW46J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますので、実際の庫内照明の明るさとは異なります。*1 定格内容積及び年間消費電力量は、JIS C 9801-3:2015に基づくものです。上段冷凍室・アイスルームを冷凍(フリーズ)で測定しています。 ※1< >は「食品収納スペースの目安」です。 ※2 ハンドル・調節脚部カバー含まず。 ※3 調理したもの(約60℃以下)を凍らせたり、生ものをすばやく凍らせず。 ※4 製氷ユニットに採用。 ※5 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構(JNLA2021K0657)他 【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※6 25項目の省エネ技術を採用。 ※7 野菜室、上段冷凍室を除く。 ※8 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構(JNLA2020K1167)他 【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果

商品ご理解のために

グリーン購入法適合商品について 本新製品ニュースに掲載の商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。(地方公共団体、事業者や国民に対してでも、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。)

省エネ性マークについて  このマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色になります。商品をお選びになる時のご参考になしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読みうえ、正しくお使いください。 ●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因となります。 ●水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。(アース工事は有償です。) ●冷蔵庫には、医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理が厳しいものは保存できません。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなど爆発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の措置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、ケガの原因となります。

愛情点検 長年ご使用の冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか? ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●さわるとビリビリ電気を感ずる。 ●コゲくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。その他の異常や故障がある。 故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。 ●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に  人に寄り添う、シャープの会員サービス **COCORO MEMBERS** 今すぐ登録! <https://cocoromembers.jp.sharp/>   シャープのオンラインストア

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■この新製品ニュースについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。

スマートフォンからでもご利用いただけます  **SHARP オンラインサポート** <https://jp.sharp/support/> ●お客様ご相談窓口 固定電話からはフリーダイヤル **0120-078-178** (受付時間) (年末年始を除く) ○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時 ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時 携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-449** ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 <https://jp.sharp/> 

この新製品ニュースの内容は、2021年12月現在のものです。

L100 [SJ2112N]

適正な表示を推進しています  表示を正しく家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

 **FSC** www.fsc.org ミックス 責任ある木材管理を使用した紙 **FSC® C017162**

●この新製品ニュースはFSC®認証材および管理原材料から作られています。 ●この新製品ニュースは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

 **VEGETABLE OIL INK**

SHARP

Be Original.

新製品ニュース **SJ-GK50J/GK46J/MF50J/MF46J/MW46J**

2022年2月より順次発売予定

ゆとりのキッチンライフに、スタイリッシュな薄型。

457L

業界最薄

奥行63.0cm

504L

薄型大容量

奥行68.4cm

2021年12月時点国内家庭用冷蔵庫(351L以上)において。発売予定2022年2月(SJ-MF46J/SJ-MW46J)、2022年3月(SJ-GK46J)

つながる、進化する。

AIoTでラク家事

 **COCORO HOME**

「除菌*」しながらおいしく鮮度を守る

 **Ion Plasmacluster**

プラズマクラスター冷蔵庫

*《SJ-GK50J/GK46J/MF50J/MF46J/MW46Jの除菌効果について》対象:冷蔵室(付着菌・浮遊菌)。100L～1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間の実証結果ではありません。詳しくは中面をご覧ください。

製品サイト 

本新製品ニュース掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事(アース・転倒防止等)、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)、冷凍ストッカー(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●写真はイメージです。



インテリアになじむスタイリッシュな薄型を、高品位ガラスドアとメタルドアの2タイプで。

除菌しながらおいしく鮮度を守る プラズマクラスター



浮遊菌を除菌※1※3

プラズマクラスターイオンが、冷蔵庫内に浮遊する菌の細胞表面のタンパク質を分解、除菌します※1※3。

※1 浮遊菌除菌効果 (1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)(試験依頼先) (一財) 石川県予防医学協会【試験成績書】第14000609号【試験方法】1000Lのボックス内にプラズマクラスターイオンを放出し、その後、浮遊菌をエア・サンプリャを用いて採取し、生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:ダクト内200,000個/cm³)【試験対象】浮遊した1種類の菌【対象場所】冷蔵庫内【試験結果】約73分で除去率99%以上

付着菌を除菌※2※3

プラズマクラスターイオンが冷蔵庫内に放出され、庫内に付着している菌まで除菌します※2※3。

※2 付着菌除菌効果 (100Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)(試験依頼先) (一財) 石川県予防医学協会【試験成績書】第H1600196K号【試験方法】100Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置し、プラズマクラスターイオン放出6日後の生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:50,000個/cm³)【対象場所】冷蔵庫内【試験結果】6日間除去率99%以上

使用状況から生活リズムに合わせて
プラズマクラスターを放出します
プラズマクラスター集中シャワーモード

ドア開閉が多い時や、ドアを長く開けた時などを
分析し、生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵
室内を通常より多くのイオンで清潔にします。

密閉構造のうるおいチルドと低温制御の作りおきルームでおいしさ長持ち 2段構造 うるおいチルド・作りおきルーム



【うるおいチルド】
高密封構造

【作りおきルーム】
低温制御

(イメージ)



【うるおいチルド】
高密封構造
約0℃～2℃※4

【作りおきルーム】
低温制御
約-2℃～0℃※4



低温制御で調理済みの作り置き食材や、生鮮食品の保存に適しています。

【作りおきルーム】
低温制御
約-2℃～0℃※4

【アジ】
約7日間
保存※5

【牛もも肉】
約12日間
保存※5



出し入れラクラク、サイズ別収納で使いやすい 真ん中レイアウト野菜室



4つのエリアで
カンタン
整理収納

低温高湿で
甘みアップ



みずみずしさを保ちながら、甘みを引き出す **雪下シャキット野菜室**

野菜は寒さから身を守ろうとすると、でんぷんが糖に分解されて甘みが増します。その甘さを引き出すため、雪国で野菜を雪の下で長期間保存する方法に近い状態を再現しており、低温・高湿環境で鮮度を守りながら甘味成分がアップします。

■「チンゲンサイ」水分減少率

**7日間
保存※6
水分減少率
21.1%**

**7日間
保存※6
水分減少率
11.5%**

当社従来野菜室 雪下シャキット野菜室

見やすく整理できるから、まとめ買いもさらに便利 大容量冷凍室 メガフリーザー



上段冷凍室 ステンレストレー (GKのみ)


1 段目

3 段目

2 段目

たっぷりゆりのり
大容量冷凍室!
150L※7

(イメージ)



温度上昇を抑えて鮮度を守る **新鮮冷凍**

通常冷凍よりさらに低温で保存。また、霜取り運転前やドア開閉後に急冷し、温度上昇を防ぎます。霜つきを抑え、食品の鮮度を守ります。

■冷凍保存比較(下段冷凍室1ヶ月保存)※8

当社従来冷凍 新鮮冷凍

牛ひき肉



上段冷凍室

深さ
約14.5cm

1 段目

深さ
約13cm

2 段目

深さ
約5cm

3 段目

深さ
約20cm

上段冷凍室
「作りおき急冷」や
「おいそぎ冷凍」を搭載。

いろんなサイズの食品を
整理できるエリア

冷凍ケースを自由に
仕切って、キッチンと整理
できる4切り名人 (GKのみ)

フレキシブルトレイ

生活スタイルに合わせて
小分けした食材や
カップアイスクリームなどを
収納できます。

大物・長物エリア

背の高い食品や箱物、
2段積みも大丈夫!



＼使えば使うほど、わが家にぴったり / 今すぐほしい特売情報、献立も!

AloTでますますラク家事♪

シャープなら、AloTで買い忘れも食材ロスも解消。毎日の献立づくりもスムーズに、
時短を実現しながら、家計と家事の両方でゆとりある毎日を応援します。

COCORO HOME

毎日使うものだから、
操作も楽しくカンタンに。

人感センサー・音声対話
「COCORO EYE」※9

季節や使用状況など生活に
沿ったアドバイスは冷蔵庫・スマホからお知らせ。

使い方ナビ

季節や使用状況など生活に
沿ったアドバイスは冷蔵庫・スマホからお知らせ。

見守り機能 + 伝言機能

見守りたい家族の冷蔵庫を登録すると、ドア開閉から安否をお知らせ。離れて暮らす家族や留守番中のお子様をスマホで確認できて安心です。

● サービスに必要なブロードバンド環境等については※11※12をご確認ください。



清潔お手入れ SUPPORT

こんな
お悩みありませんか?
気になる汚れ、
サッとキレイに
したい。

庫内の奥までサツとキレイにしたい
棚全段取り外し

汚れが一番目につくチルド棚の上も、トレーはすべて取り外しが可能。庫内の奥で液体がこぼれても、外して簡単に拭き取れます。

集めて、そのままポイッと
抗菌※13お手入れトレー

野菜くずを手前のトレーに集めて捨てるだけでかんたんお手入れ。

SIAA
ISO 22196
for KOHKEI

無菌抗菌剤・導込
野菜室抗菌お手入れトレー
JP0122036A0020R

ボタンを押すだけ
製氷皿清掃 抗菌※14

給水経路はAg+イオン
加工で清潔に保たれます。

給水タンク

ポンプ

給水パイプ (アルミ製)

製氷皿

貯水ケース

(イメージ)

**蓄電池連携※15
省電力モード**

停電時などの緊急時に運転
時間を延ばします。

通常運転 約2日

省電力
モード①
※16 約3.3日

省電力
モード②
※17 約4日

●このページは、SJ-GK50Jを中心に説明しています。 ※3 使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、プラズマクラスターイオンの効果が異なることがあります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません。 ※4 温度は、周囲温度30℃・温度調節「中」で、食品を入らずにドアを開け、安定したときの目安(チルドモード設定時)。 ※5 【アジ】【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験内容】作りおきルームでのK値試験にて算出。ラップで包装、ドア開閉なしで7日間保存。アジのK値、初期値1%以下、7日後15%、K値とは、魚肉の生鮮度を表す指標で、一般的に20%以下がお刺身用とされています。【牛もも肉】【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験内容】作りおきルームでの牛もも肉の生菌数(単位CFU/g)、ラップで包装、ドア開閉なしで12日間保存。初期値6.8×10³、12日後1.1×10⁵、生菌数は一般的に10⁷が初期菌数とされています。食品の種類や状態などにより効果は異なります。 ※6 2022年度機種SJ-GK50J「雪下シャキット野菜室」と当社2021年度機種SJ-W354H「従来野菜室」の当社試験比較。外気温20℃、ラップなし、ドア開閉なしで7日間保存。野菜の種類や状態、収納量などにより効果は異なります。 ※7 SJ-GK50Jの冷凍ゾーン全体の定格内容積。 ※8 2014年度機種SJ-GT50A(新製品 SJ-GK50Jと同等)と当社2013年度機種SJ-XF50Yとの当社試験比較。ドア開閉ありで1か月保存。食品の種類や状態などにより効果は異なります。 ※9 クラウドサービスと人感センサーを連動して、情報をお届けする機能です。 ※10 本製品の特売情報は、株式会社ロゴガイドの買物情報サービス「トクバイ」を使用しています。 ※11 常時接続のブロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。ADSL回線のご利用は、ネットワーク接続が不安定であるためおすすめできません。ダイヤルアップ、モバイルルーターやスマートフォンのデザリングでは、ご利用になれません。 ※12 ご利用には専用のスマートフォンアプリ(無料)が必要です。 ※13 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構(JNLA2021K0657)他【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※14 【試験依頼先】(一財)ポークン品質評価機構(20219036192-1)【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験【抗菌方法】銀イオンによる【試験結果】99%以上の抗菌効果 ※15 別途、定格出力が1.5kVA以上の蓄電池システムが必要です。商用電源でご使用時は設定しないでください。【試験条件】SJ-GK50J、当社蓄電池システム(JH-WB9621 6.5kWh)でのシミュレーション、温度設定「中」チルドモード「入」新鮮冷凍「入」、周囲温度30度、製氷サイズは通常、1日1回「おいそぎ冷凍」を使用し、1日当たりの消費電力量から算出。通常運転約2日→省電力モード①約3.3日→省電力モード②約4日 使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により効果は変わります。 ※16 冷蔵庫を10℃、冷凍室を-15℃に設定。 ※17 冷凍室を10℃に設定。 (無線LAN機能対応について) ●本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。【WEP】には対応していません。 ●記載している冷蔵庫の発売内容は実際とは異なる場合があります。 ●本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社 MD部門 ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker Holding B.V. の商標です。 ●COCORO+ (ココロプラス) ブランドマーク及びCOCORO KITCHEN、COCORO HOMEは、シャープ株式会社の登録商標です。 ●SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ●写真・イラストはイメージです。