

SHARP

トースター

<https://jp.sharp/toaster/>

AX-WT1 2025

オープン価格

あなたにとっての極上トーストと出会える
至福のトースター誕生！

6月
発売予定
ご予約
受付中



New!
新色
登場

AX-WT1-W(ホワイト)

Healsio

ヘルシオ トースター


●画像はイメージです。



たっぷりの水で焼く※2 から
選べる食感

NEW シャープ独自のおいしさ食感マイスター搭載
過熱水蒸気※1量をコントロールできるから！
ふわふわ度を選んで、好みのトーストに。

※1 100℃を超える温度に加熱された水蒸気。高い熱量により、食品に効率よく熱を与えて焼く能力が高い熱源です。



※3 当社調べ(2025年5月)国内市販トースターおよび電気オーブンにおいて、過熱水蒸気量の調整によって「ふわふわ度」を選べる点

待望の
ホワイト色登場！

ウォーターオーブントースター
AX-WT1-B/-W オープン価格



AX-WT1-B(ブラック)



AX-WT1-W(ホワイト)

NEW

※2 水タンク容量は50mLです。トーストの最大使用水量約30mL(厚切トースト 冷凍ふわふわ3を選んだ場合。)

ヘルシオ トースターだからこそできる 豊富な自動メニュー※1搭載

NEW

パンのふわふわ度が選べる※2

たっぷりの過熱水蒸気を上手にコントロール。焼き色に加えて、サクッ、ふわっ、もちっ 15通りの焼き方が選べます。

常温も冷凍も上手に加熱

常温はもちろん、冷凍状態のパンやお惣菜をサクッ・ふわっのできたてのようなおいしさに仕上げます。

揚げ物がサクッとヘルシー

過熱水蒸気の脱油効果で余分な油を落としながら加熱するので、おいしくリベイク&脱油効果でヘルシー。

さらに もち・焼きいもは2通りの仕上がりが選べます。

もちは、表面に焼き目ありと、つきたてのようなやわらかいもちが選べます。焼きいもは通常の焼きいもと、低温でじっくり焼き上げることができます。

生食パンもふわふわに

たっぷりの過熱水蒸気と低めの絶妙な温度で加熱するので、焼き目をつけずにふわふわ食感を楽しめます。

※1 レシピ集(サポートサイトで公開予定)掲載の応用メニューを含む20メニュー、冷凍メニューを含む場合35メニュー ※2 ふわふわ度が選べるのはトースト・厚切トースト・ピザトースト・1フランスパン・2ロールパン・3クロワッサンです。
* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。https://jp.sharp/toaster/products/axwt1/menu/

＼CHECK＼



＊ 冷凍も選べます

ふわふわ度が選べます



トースト
6～8枚切り

＊ 〇

1 フランスパン ＊ 〇

5 揚げ物
リベイク ＊

7 モーニングセット ＊

11 焼きいも



厚切トースト
4～5枚切り

＊ 〇

2 ロールパン ＊ 〇

6 焼き物
リベイク ＊

8 ピザ(市販品) ＊

12 焼きいも(低温焼き)



ピザトースト

＊ 〇

3 クロワッサン ＊ 〇

4 生食パン ＊

9 もち

13 ノンフライから揚げ

point

1

「ヘルシオエンジン」を搭載 独自機能

パンがおいしくなる秘訣は「水分量」。たっぷりの過熱水蒸気をコントロールすることでパンを包み込み、内部の水分を逃すことなく、おいしく焼き上げます。



大容量水タンク 50mL!

たっぷりの過熱水蒸気をコントロールすることでおいしく焼き上げることに加えて、パン内部の食感を選ぶことができます。トーストは水を足さずに2枚を2回連続で加熱できます。(厚切トースト冷凍を除く)

point

2

スマートクラフトデザイン

見やすい液晶表示と、大きなつまみで直感的に操作可能。好みの加熱設定がメモリー保存できます※3。さらに、横幅340mmコンパクト設計でキッチンに置きやすく、庫内のお手入れも、カンタンです。

※3 トースト、厚切トーストのみ。



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

■AX-WT1-B/-W
仕様

電源	交流 100V 50Hz-60Hz 共用
定格消費電力	1410W
外形寸法	幅340×奥行363×高さ270mm
庫内有効寸法	幅262×奥行239×高さ108mm
質量	約5.0Kg
手動	温度 (約) 120～260℃ (20℃単位) 時間 10秒～30分
付属品	コーティングトレイ、取扱説明書

■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載されている製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、このカタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。 ●当カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●当カタログの食器などは付属品ではありません。また、庫内料理はハメコみ合成です。 ●ウォーターオーブントースターの補修用性能部品の保有期間は製品の製造打切後5年です。 ●ヘルシオロゴ、ヘルシオ トースターロゴ及びヘルシオ、HEALSIO、ヘルシオ トースターは、シャープ株式会社の商標です。 <QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

愛情点検



長年ご使用の場合は点検を! こんな症状はありませんか?

●電源プラグやコードが異常に熱くなる。●コードに傷がついたり、通電しなかったりする。●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。●触れるとビリビリと電気を感ずる。●ヒーターが割れている。●タイマーが切れずに通電し続ける。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。



スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート
https://jp.sharp/support/

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405
<受付時間>(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にアクセスください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2025年5月15日現在のものです。

100 AXT2505

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

