

SHARP

Be Original.



111th ANNIVERSARY

電話機

<https://jp.sharp/phone/>

総合カタログ 2023-1号

防犯機能設定済みで
あやしい電話からしっかりガード



防犯電話機 JD-AT95



特殊詐欺・迷惑電話対策はシャープ



てもたん
(JD-ATM1に付属)

赤は注意!
緑はあんしん!
シャープの防犯電話機

一般社団法人
日本防犯学校・学長
梅本 正行氏



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、
使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●写真はイメージです。



あやしい電話からしっかりガード!

あやしい電話に 出ないですむ

自動着信前警告&自動聞いてから応答

AT95/ATM1/AT90

着信音が鳴る前に警告するので、気づかないうちに迷惑電話を撃退できます。また警告されても電話を切らない相手には、名前を確認する自動メッセージを流すので、相手を確認してから電話に出るか判断できます。シャープの電話機なら、2重の対策で迷惑電話をしっかり防ぎます。

「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能です。

着信音が鳴る前に
相手※1※2に
警告メッセージを流す

この通話は防犯のために録音されます。

相手が切れば電話は鳴らない

電話を切らなかったときは名前を確認するメッセージを流す

ただ今、振り込み詐欺対策モードになっています。恐れ入りますが、あなたのお名前をおっしゃってください。

知らない人なら電話に出ない

誰から/どこからコール ND

AT95/ATM1/AT90

電話帳登録者※3からの電話には名前を、番号登録者※2以外からは都道府県名をお知らせします。



赤は注意!
緑はあんしん!

一般社団法人
日本防犯学校・学長
梅本 正行氏

あんしんフラッシュランプ ND

AT95/ATM1/AT90

電話をかけてきた相手を着信ランプの色でお知らせします。



番号未登録者※2からかかってきたとき

番号登録者※2からかかってきたとき

非通知お断り ND

AT95/ATM1/AT90/G57/V38/G33/SF3※4/S09※4

0120・0800お断り※4 ND

AT95/ATM1/AT90/G57/V38/G33

選んで着信(知人専用電話)※4 ND

AT95/ATM1/AT90

番号登録者※2の電話だけ鳴るようにできます。

ND ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。

シャープの電話機 ラインアップ

防犯電話機

大画面&親機コードレス



▶ P3



JD-AT95

てぶらスピーカーホン付き



▶ P4



JD-ATM1

大画面&あんしん機能



▶ P5



JD-AT90

		JD-AT95	JD-ATM1	JD-AT90
液晶	親機(本体)	4.6型 漢字3行	4.6型 漢字3行	4.6型 漢字3行
	子機	2.2型 漢字3行※9	2.2型 漢字3行※9	2.2型 漢字3行
	受話子機	2.2型 漢字3行	—	—
親機コードレス		●	●	—
停電時通話対応		—	●	●
防犯機能		12機能	12機能	12機能

* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。※1 ナンバー・ディスプレイ契約時には番号未登録者のみ警告メッセージ。※2 番号登録者とは、電話帳/ワンタッチダイヤル/あんしんあんしん(防犯)機能付き電話機。※7 調査期間:2015年4月~10月 調査対象:東京都足立区在住の100世帯 調査方法:モニター機器の使用状況について、アンケート(有効回答数81名)及びインタビュー(12名) JD-AT95C、JD-ATM1Cに子機は付属していません。※10 上記以外の搭載機能は各機種別のページをご覧ください。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

シャープなら防犯機能が設定済み。^{*}

^{*}一部設定が必要な機能があります。

うっかり迷惑電話に出てもあんしん

自動通話録音

AT95/ATM1/AT90

本体メモリーに、たっぷり120分(1件10分まで、最大100件)録音できます。もしメモリーがいっぱいになっても古い録音から自動的に上書きされるので、録音できなくなることはありません。



かんたん通話後番号設定 ND

AT95/ATM1/AT90

電話の後に次回の着信許可/拒否を振り分けます。

知り合いからの電話だったら



迷惑な電話だったら



迷惑電話拒否機能(迷惑ストップボタン)

AT95/ATM1/AT90/G57/G33

着信中や通話中でもボタンを押すだけでメッセージを流し電話を切ります。



この電話はお受けすることができません...

通話後声かけ

AT95/ATM1^{※4}/AT90

電話の後に相手に合わせたメッセージを流します。

● 注意メッセージ例

知らない人からの電話には気をつけてくださいね。



スピーカーホン機能

AT95/ATM1/AT90/G57^{※5}/V38^{※5}/G33^{※5}/SF3/S09

スピーカーを通して相手の声を聞くことが詐欺対策に有効とされています。


くわしくはこちら



あんしん相談ボタン

AT95/ATM1/AT90/G57/G33

あやしい電話を受けた後は、登録した信頼できる相手へワンタッチで相談できます。



警視庁 犯罪抑止対策本部

<受話器で話すリスクの注意喚起>

受話器ごしに耳で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。いきなり受話器で出るのではなく、留守録設定や防犯電話機の対策がおすすめです。

約90%の方が迷惑電話が減ったなど効果を確認

●東京都足立区と共同実施した電話機 JD-AT80CL^{※6}を用いた詐欺対策のモニター調査(社会実験^{※7})より

各地の防犯協会で
推奨・認定

愛知県警察本部より^{※8}



防犯機能紹介動画^{*}

動画で
チェック!



スタンダードタイプ

コードレス子機タイプ

シンプル親機コードレス	大きなボタン&大きな音	使いやすいシンプルデザイン	電話線すっきり&コンパクト	やさしいラウンドデザイン
▶ P6 JD-G57 3型 カナ1行 1.4型 カナ2行 1.4型 カナ2行 ● — 6機能 ^{※10}	▶ P7 ★JD-V38 4.7型 カナ1行 1.4型 カナ2行 — — ● 5機能 ^{※10}	▶ P7 JD-G33 3型 カナ1行 1.4型 カナ2行 — — ● 6機能 ^{※10}	▶ P8 NEW JD-SF3 — 1.8型 カナ2行 — — — 4機能 ^{※10}	▶ P8 JD-S09 — 1.8型 カナ2行 — — — 4機能 ^{※10}

ん番号/あんしん相談ボタン/通知先番号(JD-AT95/ATM1/AT90)登録者を指します。^{※3} 親機・ワンタッチ登録者を含む。^{※4} 設定が必要です。^{※5} 親機にスピーカーホン機能はありません。^{※6} 2015年3月発売のにて調査。^{※8} 授与の理由:振り込み詐欺対策のファクシミリ、コードレス電話機の開発、製造、販売並びに愛知県におけるプロモーション活動全般、時期:2015年11月。^{※9} JD-AT95CL/CW、JD-ATM1CL付属子機。

防犯電話機

増設子機 P10

その他の搭載機能 P9

JD-AT95

大画面&あんしんフラッシュランプ
搭載防犯電話機

防犯機能紹介動画*

動画で
チェック!



親機 漢字	受話子機 漢字	子機 漢字
4.6型液晶	2.2型液晶	2.2型液晶

「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」
のアドバイスを受け開発した商品です。

■ あんしんフラッシュランプ

電話をかけてきた相手を着信ランプの色でお知らせします。



JD-AT95CL

自動着信前警告 ▶P1	自動聞いてから応答 ▶P1
あんしんフラッシュランプ ▶P1	誰から/どこからコール ▶P1
非通知お断り ▶P1	0120・0800お断り ▶P1
選んで着信 ▶P1	自動通話録音 ▶P2
迷惑ストップボタン ▶P2	あんしん相談ボタン ▶P2
通話後声かけ ▶P2	かんたん通話後番号設定 ▶P2
大音量フラッシュ着信 ▶P7	音量大ボタン ▶P6
親機コードレス	ダイヤルライト (子機のみ)
見守り機能 ▶P5	

優良防犯電話推奨品 第19045号

(公財) 全国防犯協会連合会 (登録: 2019年12月)

受話子機+子機1台モデル

JD-AT95CL

ゴールド系 (オープン価格)

別売子機を2台増設可能

受話子機+子機2台モデル

JD-AT95CW

ゴールド系 (オープン価格)

別売子機を1台増設可能

受話子機のみモデル

JD-AT95C

ゴールド系 (オープン価格)

別売子機を3台増設可能

緊急呼出ボタン

DZ-EC100

希望小売価格
9,680円(税込)

●仕様等は5ページ下部をご覧ください。



●子機は付属しておりません。

■ 親機コードレス

AT95/ATM1/G57

親機を受話器がコードレスになっているので、受話器を持ったまま移動してお部屋の中の好きな場所で話すことができます。また家族にかかってきた電話を取り次ぐときも、スムーズに手渡しできて便利です。



* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。※1 JD-ATM1CL付属子機。JD-ATM1Cに子機は付属していません。※2 乾電池は付属していません。別途、市販の単3形アルカリ乾電池×4本をお買い求めください。※3 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。(コードレス受話器や子機は充電電池の残量がないと使用できません。)※4 「てもたん」で直接電話をかけることができるのは、親機のあんしん相談ボタンの登録相手(通話ボタン/音声操作)と親機のファンタッチダイヤル1の登録相手(音声操作のみ)です。音声操作は、周囲のテレビや音声の雑音があると音声を受付できないことがあります。※5 警視庁 犯罪抑止対策本部のコメントより(2ページ掲載)。●増設子機については10ページをご覧ください。

JD-ATM1

防犯に役立ち、通話も楽しめる
てぶらスピーカーホン
「てもたん」付き防犯電話機

防犯機能紹介動画*

動画で
チェック!



親機 漢字 子機 漢字 ※1
4.6型液晶 2.2型液晶

「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」
のアドバイスを受け開発した機能を搭載。



てぶらスピーカーホン
てもたん

スピーカーホン通話専用
の新スタイル子機。



JD-ATM1C

自動着信前警告 ▶P1	自動聞いてから応答 ▶P1
あんしんフラッシュランプ ▶P1	誰から/どこからコール ▶P1
非通知お断り ▶P1	0120・0800お断り ▶P1
選んで着信 ▶P1	自動通話録音 ▶P2
迷惑ストップボタン ▶P2	あんしん相談ボタン ▶P2
通話後声かけ ▶P2	かんたん通話後番号設定 ▶P2

大音量フラッシュ着信 ▶P7	音量大ボタン ▶P6
親機コードレス てもたん	ダイヤルライト(子機のみ) 停電時対応
見守り機能 ▶P5	

優良防犯電話推奨品 第21064号
(公財)全国防犯協会連合会(登録:2021年12月)



てもたん1台モデル JD-ATM1C ホワイト系(オープン価格) 別売子機を2台増設可能 ●子機は付属しておりません。	てもたん1台+子機1台モデル JD-ATM1CL ホワイト系(オープン価格) 別売子機を1台増設可能 緊急呼出ボタン DZ-EC100 希望小売価格 9,680円(税込) ●仕様等は5ページ下部をご覧ください。
--	--

■軽量コードレス受話器

通話ボタンと切
ボタンのみのシン
プルで軽量(約
96g)なコードレ
ス受話器を採用。



■停電用バッテリーケース※2

災害などによる
停電時に本体の
電源端子に接続し
て、親機や子機で
通話※3できます。



(乾電池は別売です)

■てぶらスピーカーホン「てもたん」

スピーカーホンで落ち着いて声を聞ける「てもたん」は防犯に役立ちます。
また、音声操作で電話をかけたり、受けたりでき、手ぶらで通話を楽しめます※4。

充電台からサッと
持ち上げて、好きな場所に
持ち運べます。



落ち着いて対応できる



受話器ごしに耳で声を聞くと
だまされるリスクが高まります※5が、
「てもたん」なら冷静に対応できます。

“ながら電話”で便利にお話し



両手が自由になるから料理を
しながらお話しするなど“なが
ら電話”が楽しめます。

みんなでわいわいおしゃべり



みんなで聞いてみんなで話せる
から、離れて暮らす家族など、
相手の方との会話ははずみず。

てもたんの
防犯効果を
チェック!



防犯電話機

増設子機 P10

その他の搭載機能 P9

JD-AT90

大画面&あんしんフラッシュランプ
搭載防犯電話機

親機 漢字	子機 漢字
4.6型液晶	2.2型液晶

防犯機能紹介動画*

動画で
チェック!



「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」
のアドバイスを受け開発した商品です。

自動着信前警告	▶P1	自動聞いてから応答	▶P1
あんしんフラッシュランプ	▶P1	誰から/どこからコール	▶P1
非通知お断り	▶P1	0120・0800お断り	▶P1
選んで着信	▶P1	自動通話録音	▶P2
迷惑ストップボタン	▶P2	あんしん相談ボタン	▶P2
通話後声かけ	▶P2	かんたん通話後番号設定	▶P2

大音量フラッシュ着信	▶P7	音量大ボタン
ダイヤルライト(子機のみ)		停電時対応
見守り機能		

優良防犯電話推奨品 第19044号

(公財)全国防犯協会連合会(登録:2019年12月)



JD-AT90CL

■聞いてボタン

ボタンを押すと電話機が日付や季節に合わせた日替りメッセージや留守録音の件数など、いろいろな内容についておしゃべりします。



子機1台モデル

JD-AT90CL

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を3台増設可能

子機2台モデル

JD-AT90CW

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

緊急呼出ボタン **DZ-EC100**

希望小売価格 9,680円(税込)

●仕様等はページ下部をご覧ください。

■見守りモーニングコール

AT95/ATM1/AT90

指定時刻に自動でモーニングコール。電話に出ると日替りメッセージを流し、電話に出ないと登録先へお知らせします。

見守り機能紹介動画*

動画で
チェック!



■停電時対応

ATM1/AT90/V38/G33

停電時でも親機の受話器で電話をかけたり、受けたりできます*1(JD-AT90/V38/G33)。JD-ATM1では、停電用バッテリーケースを使って、すべての機能が使用できます*1。

■緊急呼出ボタン

AT95/ATM1/AT90

ワンタッチで、登録先へお知らせ。防水機能*1があるので、トイレやお風呂の脱衣所などに、最大10個まで設置できます。



DZ-EC100

DZ-EC100 希望小売価格 9,680円(税込)

対応機種: JD-AT95/AT90/ATM1/AT82シリーズ、JD-AE90CL

電 源	電池(CR123A):1個(使用時間:約2年間)*2
外形寸法	幅73×奥行き84×厚さ31(約/mm)
質 量	約84g(電池を含む)
防水性能	IPX4*1相当
使用環境	温度:5~35℃/湿度:30~85%RH

●詳しくは商品ホームページをご覧ください。
●緊急呼出ボタンは無線で親機と通信することで呼び出しを行うため、呼び出しが確実に動作することを保証するものではありません。緊急呼出ボタンのご利用によって万一人的被害が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。

*1 IPX4は、飛沫に対する保護を規定しています。散水ノズルを用いた散水装置を用い、散水口あたり0.07リットル/分の水量で、あらゆる角度からの散水を行い、最低5分間の散水でも機器の機能を有することを意味します。
*2 使用環境25℃の場合。緊急呼出ボタンの使用状況によって使用時間は変わります。

スタンダードタイプ

増設子機 P10

その他の搭載機能 P10

JD-G57 コンパクトサイズで使いやすい親機コードレス

親機 カナ	受話子機 カナ	子機 カナ
3型液晶	1.4型液晶	1.4型液晶



お名前確認ボタン	非通知お断り ▶P1
0120・0800お断り ▶P1	通話録音 ▶P10
迷惑ストップボタン	あんしん相談ボタン ▶P2
音量大ボタン	親機コードレス ▶P3

受話子機+子機1台モデル

JD-G57CL

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

受話子機+子機2台モデル

JD-G57CW

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を1台増設可能

JD-G57CL

■迷惑ストップボタン

AT95/ATM1/AT90/G57/G33

着信中や通話中でもボタンを押すだけで、メッセージを流し、電話を切ります。ワンタッチで迷惑電話が撃退できます。

■お名前確認ボタン


G57/V38/G33/SF3/S09

着信した時に押すと、相手の名前を確認するメッセージを流すので、相手を確認してから電話に出ることができます。


■音量大ボタン

AT95/ATM1/AT90/G57/V38/G33

ワンタッチで受話音量が大きくなります。また、シニアの方が聞き取りにくい、高音域を強調したはっきりとした音になる機種もあります※2。



[イメージ図]



* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。※1 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなる場合があります。その場合は通話できません(JD-ATM1のコードレス受話器や子機は充電電池の残量がないと使用できません)。※2 高音域強調はJD-AT95/AT90/ATM1(親機/子機)およびJD-V38(親機)。

防犯電話機

スタンダードタイプ

コードレス子機タイプ

機能一覧表・周辺機器・別売品

スタンダードタイプ

増設子機 P10

その他の搭載機能 P10

★JD-V38 光と大音量で着信に気付きやすい

親機 カナ	子機 カナ
4.7型液晶	1.4型液晶



JD-V38CL

■ お名前確認ボタン

ボタンを押すと名前を確認するメッセージが流れるので、迷惑電話対策ができます。また、受話後は通話内容が録音されます。

お名前確認ボタン	非通知お断り	▶P1
0120・0800お断り	通話録音	▶P10
迷惑電話拒否機能		▶P2

大音量フラッシュ着信	音量大ボタン	▶P6
停電時対応		▶P5

子機1台モデル	子機2台モデル
JD-V38CL	JD-V38CW
ホワイト系(オープン価格)	ホワイト系(オープン価格)
別売子機を3台増設可能	別売子機を2台増設可能

■ 大音量フラッシュ着信

着信時には、大きな音とともにフラッシュランプが点滅します。



JD-G33 見た目も使いやすさもすっきりシンプル

親機 カナ	子機 カナ
3型液晶	1.4型液晶



JD-G33CL

お名前確認ボタン	▶P6	非通知お断り	▶P1
0120・0800お断り	▶P1	通話録音	▶P10
迷惑ストップボタン		あんしん相談ボタン	▶P2

音量大ボタン(子機のみ)	▶P6	停電時対応	▶P5
--------------	-----	-------	-----

子機1台モデル	子機2台モデル
JD-G33CL	JD-G33CW
ホワイト系(オープン価格)	ホワイト系(オープン価格)
別売子機を3台増設可能	別売子機を2台増設可能

■ 迷惑ストップボタン

ワンタッチで迷惑電話が撃退できます。



※1 設定が必要です。 ※2 ご利用のサービスにより接続機器や接続方法は異なります。 ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

コードレス子機タイプ

増設子機 P10

その他の
搭載機能 P10

NEW JD-SF3 コンパクトでスタイリッシュ

子機 カナ
1.8型液晶



お名前確認ボタン ▶P6
非通知お断り※1 ▶P1
通話録音 ▶P10
迷惑電話拒否機能 ▶P10

電話線すっきり

子機1台モデル

6月発売予定

JD-SF3CL-W JD-SF3CL-T

ホワイト系(オープン価格)

ブラウン系(オープン価格)

別売子機を3台増設可能

◆親機では通話できません。●同梱子機と同じデザインの別売増設子機はありません。(10ページをご覧ください。)●本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)

■ 電話線すっきり

光回線などの利用時には電話線接続ボックス(親機)をルーターなどの近くに目立たせないように設置でき電話機本体は電話線を気にせず、使いたい場所にすっきり置けます。

◆いずれも電源との接続は必要です。



電話機本体を好きな場所にすっきり設置


JD-S09 コンパクトで使いやすいラウンドデザイン

子機 カナ
1.8型液晶

お名前確認ボタン ▶P6
非通知お断り※1 ▶P1
通話録音 ▶P10
迷惑電話拒否機能 ▶P10

留守ボタン

■ 留守ボタン



JD-S09CL-W
ホワイト系

JD-S09CW-R
レッド系

子機1台モデル 子機2台モデル

JD-S09CL-W JD-S09CW-W

ホワイト系(オープン価格)

ホワイト系(オープン価格)

6月発売予定

6月発売予定

JD-S09CL-R JD-S09CW-R


レッド系(オープン価格)

レッド系(オープン価格)

別売子機を3台増設可能

別売子機を2台増設可能

●子機2台タイプのJD-S09CWは、「-Wホワイト系/-Rレッド系」それぞれ同色の子機が付属しています。●同梱子機と同じデザインの別売増設子機はありません。(10ページをご覧ください。)また、増設子機から親機の各種設定、登録はできません。

  ND ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。		防犯電話機							
		JD-AT95C JD-AT95CL JD-AT95CW		JD-ATM1C JD-ATM1CL			JD-AT90CL JD-AT90CW		
機能		親機	受話子機・子機	親機	コードレス受話器	てもたん	子機	親機	子機
仕様	液晶パネル	4.6型 漢字3行	2.2型 漢字3行	4.6型 漢字3行	—	—	2.2型 漢字3行	4.6型 漢字3行	2.2型 漢字3行
	ビューエリア[縦×横](約mm)	65×97	46×37	65×97	—	—	46×37	65×97	46×37
	バックライト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	—	—	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	外形寸法[幅×奥行き×高さ](約mm)	172×220×86	48×31×177・ 48×28×179 [充電器] 85×81×37	168×220×80	48×42×178	89×86×60 [充電器] 74×74×24	48×28×179 [充電器] 85×81×37	160×222×78	48×28×179 [充電器] 85×81×37
質量[充電電池含む](約g)	690	160・148 [充電器]129	600	96	140 [充電器] 28	148 [充電器] 129	635	148 [充電器] 129	
消費電力[最大/待機時]※2(約W)	5.2/1.2※3	0.9/0.7	3.5/0.6※3	—	0.9/0.1	0.9/0.7	4.0/0.9※3	0.9/0.7	
基本機能	音量大ボタン	●※4※5	●※4	●※4※5	—	—	●※4	●※4	●※4
	大音量フラッシュ着信	●	●(子機のみ)	●	—	—	●	●	●
	着信(呼出)音量切替	6段階・切	6段階・切	6段階・切	—	6段階・切	6段階・切	6段階・切	6段階・切
	受話/送話 音量切替	12段階/3段階	12段階/3段階	12段階/3段階	—	—	12段階/3段階	12段階/3段階	12段階/3段階
	スピーカーホン/オンフックダイヤル	●/—	●/●	●/—	—	●/—	●/●	—/—	●/●
	音声操作	—	—	—	—	●	—	—	—
	電話帳機能	漢字300人×1番号※6	※6	漢字300人×1番号※6	—	—	※6	漢字300人×1番号※6	※6
	おしゃべり電話帳※7	●	—	●	—	—	—	●	—
	ワンタッチダイヤル	●(2件)	—	●(2件)	—	●※8(1件)	—	●(2件)	—
	停電時対応※10	—	—	●(すべての機能)※11	—	—	—	●(受発信通話)	—
防犯機能	自動着信前警告	●	—	●	—	—	●	●	●
	名前確認機能	自動聞いてから応答	—	自動聞いてから応答	—	—	自動聞いてから応答	—	—
	あんしんフラッシュランプ ND	●	—/●	●	—	●	●	●	●
	通話録音	自動最大120分(1件10分まで、最大100件)	—	自動 最大120分(1件10分まで、最大100件)	—	—	—	自動最大120分(1件10分まで、最大100件)	—
	迷惑電話拒否機能	●迷惑ストップボタン(親機、子機)	—	●迷惑ストップボタン(親機、てもたん、子機)	—	—	—	●迷惑ストップボタン(親機、子機)	—
	あんしん相談ボタン	●	●(子機のみ)	●	—	—	●	●	●
かんたん通話後番号設定/特定番号お断り ND	●/●(300件)	—	●/●(300件)	—	—	—	●/●(300件)	—	
見守り機能※15 見守りモーニングコール/緊急呼出ボタン対応	●	—	●	—	—	—	●	—	
ナンバーディスプレイ対応機能※16	着信鳴り分け ND	●	●	●	—	—	●	●	●
	着信記録 ND	●(20件)	●(20件)	●(20件)	—	—	●(20件)	●(20件)	●(20件)
コードレス機能	内線通話/保留・転送	●/●	—	●/●	—	—	●/●	—	—
	双方向子機間通話※19	●(子機・受話子機間も可)	—	●(子機・コードレス受話器間も可)	—	—	●	—	—
	連続通話/連続待受	受話子機・子機:約10時間/約160時間	—	コードレス受話器・子機:約10時間/約160時間	てもたん:約5時間/約30時間	—	約10時間/約160時間	—	—
	充電時間	約10時間	—	約10時間	—	—	約10時間	—	—
増設子機※20	JD-KT510	—	JD-KT510	—	—	JD-KT510	—	—	
留守番機能	留守録・録音時間※22/録音件数	約30分/50件	—	約30分/50件	—	—	約30分/50件	—	—
	自作応答メッセージ	●(1種類)	—	●(1種類)	—	—	●(1種類)	—	—
	外線リモート※23	●	—	●	—	—	●	—	—

*ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料、工事費が必要です。その他注意事項については、裏表紙の「商品ご理解のために」をご覧ください。 ※1 ACアダプター部含む。 ※2 親機または充電器に、受話子機・コードレス受話器または子機をのせた状態で測定。受話子機、子機の最大値は急速充電時。 ※3 バックライトまたはLED消灯時。 ※4 高音域強調。 ※5 親機の操作で受話子機、コードレス受話器の受話音量が大きくなります。 ※6 電話帳は親機に登録されます。子機の電話帳は親機のデータを使います。 ※7 電話帳で選んだ名前を読み上げます。 ※8 音声操作で親機のワンタッチダイヤル1の登録相手へ電話をかけることができます。 ※9 発信時に録音した音声で名前を読み上げます。また、発信時にワンタッチダイヤルに録音した名前を読み上げます(ナンバー・ディスプレイ契約時)。 ※10 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。 ※11 付属の停電用バッテリーケース使用時(コードレス受話器や子機は充電電池の残量がないと使用できません)

<コードレス子機用充電電池(別売品)> シャープ純正品のご使用をおすすめします。他社製商品の品質・性能・安全性については一切保証できません。

形名	JANコード/流通コード	希望小売価格	対応機種
JD-A002	<JANコード> 4974019926407	オープン価格	【ファクシミリ】UX-D19CL/CW、D20CL/CW、D32CL/CW、D33CL/CW、D63CL/CW、D72CL/CW、D82CL/CW、D83CL/CW、E680CL/CW、E790CL/CW 【インテリアホン】JD-7C1CL/CW 【電話機】JD-320CL/CW、710CL/CW 【増設子機】JD-KS11、KS15、KS17、KS18、KS21、KS25、KS28
JD-M224	<JANコード> 4974019926384	オープン価格	【インテリアホン】JD-3C1CL/CW、4C1CL/CW、4C2CL/CW、BC1CL/CW 【電話機】JD-S05CL/CW、S05FG、S06CL/CW、SF1CL 【増設子機】JD-K4C1、K4C2
JD-M003	<JANコード> 4974019926377	オープン価格	【ファクシミリ】UX-310CL/CW、320CL/CW、600CL/CW、610CL/CW、650CL/CW、810CL/CW、850CL/CW、81E9CL/CW、900CL/CW、AF90CL/CW、AF91CL/CW、E801CL/CW 【電話機】JD-AE90CL、AT80CL/CW、AT81CL/CW、AT82CL/CW/CE、AT85C/CL/CW、AT90CL/CW、AT95C/CL/CW、ATM1C/CL、G30CL/CW、G31CL/CW、G32CL/CW、G33CL/CW、G40CL/CW、G55C/CL/CW、G56CL/CW、G57CL/CW、GE55CL/CW、GE56CL/CW、G60CL/CW、MK1CL/CW、S07CL/CW、S08CL/CW、S09CL/CW、SF2CL、SF3CL、V35CL/CW、V36CL/CW、V37CL/CW、V38CL/CW、V38ECL/CW、VF1CL/CW、XG1CL/CW 【インテリアホン】JD-7C2CL/CW 【増設子機】JD-KE110、KS100、KS110、KS120、KS200、KS210、KS700、KT500、KT510
JD-M225	<JANコード> 4974019926391	オープン価格	【電話機】JD-XF1CL

●いずれもニッケル水素充電電池。

スタンダードタイプ						コードレス子機タイプ				
JD-G57CL JD-G57CW		★JD-V38CL ★JD-V38CW		JD-G33CL JD-G33CW		NEW JD-SF3CL		JD-S09CL JD-S09CW		
親機	受話子機・子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	親機	子機	
3型 カナ1行 25×74 ホワイト	1.4型 カナ2行 22×30 ホワイト	4.7型 カナ1行 34×115 ホワイト	1.4型 カナ2行 22×30 ホワイト	3型 カナ1行 25×74 ホワイト	1.4型 カナ2行 22×30 ホワイト	—	1.8型 カナ2行 32×34 ホワイト	—	1.8型 カナ2行 32×34 ホワイト	
170×174×81	49×26×165 [充電器] 79×70×101	190×198×68	49×26×165 [充電器] 79×70×101	159×172×70	49×26×165 [充電器] 79×70×101	29×94×101	48×24×167 [充電器] 80×86×39	92×92×71	48×24×167 [充電器] 80×86×39	
477	127[充電器]114※1	625	127[充電器]114※1	450	127[充電器]114※1	82	128 [充電器] 47	128	128 [充電器] 47	
2.1/0.9※3	0.7/0.4	2.6/0.8※3	0.7/0.4	2.0/0.7※3	0.7/0.4	0.9/0.7	0.7/0.5	1.5/1.0※3	0.7/0.5	
●※5	●	●※4	●	—	●	—	—	—	—	
—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
5段階・切	5段階・切	6段階・切	5段階・切	5段階・切	5段階・切	—	5段階・切	—	5段階・切	
10段階/3段階	10段階/3段階	10段階/3段階	10段階/3段階	5段階/3段階	10段階/3段階	—	5段階/3段階	—	5段階/3段階	
—/●	●/●	—/—	●/●	—/●	●/●	—/—	●/●	—/—	●/●	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カナ100人×1番号	カナ100人×1番号	—	カナ100人×1番号	カナ10人×1番号	カナ100人×1番号	—	カナ100人×1番号	—	カナ100人×1番号	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	●(2件)	●※9(お名前5件)	●(2件)	—	●(2件)	—	—	—	—	
—	—	●(受発信通話)	—	●(受発信通話)	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
お名前確認ボタン	—	お名前確認ボタン	—	お名前確認ボタン	—	—	お名前確認ボタン	—	お名前確認ボタン	
—	—/—	—	—	—	—	—	—	—	—	
最大10分(1件1分まで、最大50件) ※13 ※14	—	最大10分(1件1分まで、最大50件) ※13 ※14	—	最大10分(1件1分まで、最大50件) ※13 ※14	—	最大10分(最大50件) ※14	—	最大10分(最大50件) ※14	—	
●迷惑ストップボタン(親機)	—	●	—	●迷惑ストップボタン(親機)	—	●	—	●	—	
●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
—/●(100件)	—	—/●(100件)	—	—/●(100件)	—	—/●(30件)	—	—/●(30件)	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	
●(20件)	●(20件)	●(20件)	●(20件)	●(20件)	●(20件)	—	●(20件)	—	●(20件)	
●※17 / ●※17	●	●/●	●	●/●	●	●※18 / ●※18	●	●※17 / ●※17	●	
●(子機・受話子機間も可)	—	●	—	●	—	●	—	●	—	
受話子機・子機:約8時間/約200時間	—	約8時間/約200時間	—	約8時間/約200時間	—	約8時間/約200時間	—	約8時間/約200時間	—	
約10時間	—	約10時間	—	約10時間	—	約10時間	—	約10時間	—	
JD-KE110	—	JD-KE110	—	JD-KE110	—	JD-KE110※21	—	JD-KE110	—	
約10分/50件	—	約10分/50件	—	約10分/50件	—	約10分/50件	—	約10分/50件	—	
●(1種類)	—	●(1種類)	—	●(1種類)	—	●(1種類)	—	●(1種類)	—	
●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	

ん)。※12 壁掛けにするときには、市販のネジが必要になります。※13 お名前確認ボタンを押した場合は自動で録音されます。※14 留守録音と同じメモリーを使用。※15 詳しくは5ページをご覧ください。※16 ナンバーディスプレイ契約が必要です。ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料が必要です。詳しくは、NTT東日本・NTT西日本へお問い合わせください。その他注意事項については、裏表紙の「商品ご理解のために」をご覧ください。※17 親機との内線通話/転送はできません。※18 電話線接続ボックス(親機)との内線通話/転送はできません。※19 子機1台モデル、子機なしモデルは子機増設時。※20 JD-G57、JD-V38、JD-G33以外は、同梱付属子機に該当する増設子機はありません。※21 JD-SF3CLを複数用意したく、増設子機としてご利用いただけます。※22 留守録音、通話録音の件数を合わせた最大件数です。留守録音と通話録音は同じメモリーを使用するため、他でメモリーの使用がある場合は減少します(JD-AT95/ATM1/AT90の通話録音は別メモリーを使用)。留守録音の1件あたりの最大録音時間は3分です。※23 外出先から留守録内容を聞けます。

〈増設子機〉 増設可能台数については、各商品のページもしくは取扱説明書にてご確認ください。



JD-KT510(ホワイト系)

希望小売価格 20,900円(税込)

JAN:4974019881805

子機:幅約48×奥行約28×高さ約177mm/約149g(充電電池含む)
充電器:幅約85×奥行約81×高さ約37mm/約129g

電話帳機能(漢字300人×1番号)※1 / 聞いてから応答※2 / 誰からコール※2 / 音量大ボタン / スピーカーホン

●見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン機能には対応していません。



JD-KE110(ホワイト系)

希望小売価格 17,600円(税込)

JAN:4974019175003

子機:幅約49×奥行約26×高さ約165mm/約127g(充電電池含む)
充電器:幅約79×奥行約70×高さ約101mm/約114g(ACアダプター部含む)

電話帳機能(カナ100人×1番号) / 聞いてから応答※2 / 誰からコール※2 / 音量大ボタン / スピーカーホン

対応機種など
詳細はこちら



※1 電話帳は本体(親機)に登録されます。子機の電話帳は本体(親機)のデータを使います。※2 対応した親機に増設時のみ。

〈ドアホン／壁掛けアダプター〉

本カタログに掲載している電話機は、ドアホンおよび壁掛けアダプターに対応していません。

接続例や対象機種など詳細はこちら。

- ファクシミリ・サポート・ステーション <https://jp.sharp/support/fax/>
- 電話機サポートステーション <https://jp.sharp/support/tel/>

周辺機器・消耗品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのオンラインストアでお買い求めください。

COCORO STORE シャープのオンラインストア


く 別売品・消耗品

■ 普通紙ファクシミリ用インク(インクリボン)は当社純正品をお使いください。純正品以外のインクリボンを使用した際の故障や不具合については一切保証できません。

品名	ファクシミリ用インクリボン ギヤ付きタイプ(1本36m)		対応機種	UX-310CL/CW.320CL/CW.600CL/CW.610CL/CW.650CL/CW.810CL/CW.850CL/CW.81E9CL/CW.900CL/CW.AF90CL/CW.AF91CL/CW.D19CL/CW.D20CL/CW.D32CL/CW.D33CL/CW.D63CL/CW.D72CL/CW.D82CL/CW.D83CL/CW.E680CL/CW.E790CL/CW.E801CL/CW
形名	UX-NR9G(1本入)※1	UX-NR9GW(2本入)※1	●ご使用済みのインクリボンには、コピーや受信したファクスの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでからお捨てください。	
希望小売価格	1,650円(税込)	2,970円(税込)	※1 UX-NR8G/NR8GW対応の機種でもご使用可能です。	
プリント枚数	1本でA4サイズ 約114枚分※2		※2 1件5枚の受信データを繰り返し印刷した場合。	
	●その他の別売品・消耗品および記録紙はシャープのホームページをご覧ください。 (ファクシミリ) https://jp.sharp/support/fax/option.html			


■ 商品ご理解のために

- 商品ご使用について…●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載された製品は日本国内仕様です。海外での使用はできません。●停電中はJD-AT90CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-V38CL/CWの親機は使用できません。また、停電用/バッテリーケースを使用することで、JD-ATM1C/CLはすべての機能が使用できますが、本カタログ記載の他の商品は使用できません。ひかり電話などの光回線やISDNなどご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。●接続可能なモジュラーコンセントは2芯式です。すでにモジュラー方式の差し込み工事が済んでいれば、そのまま使えます。工事がまだの場合は、販売店またはNTT東日本・NTT西日本にご相談ください。電話線(モジュラーケーブル)も2芯式のものをお使いください。ホームテレホン(4芯・6芯式)のモジュラーコンセントへの直結使用はできません。●NTT回線が2つ以上に分岐している(1回線でもモジュラーコンセントが2つ以上ある)場合もモジュラーコンセントは1ヵ所のみを使用してください。2つ以上のモジュラーコンセントにつなぐと誤作動の原因になります。●消費電力は使用条件により多少変動することがあります。●機密を要する重要な通話は、親機をご使用いただくをお勧めします。コードレス子機を使っての通話は、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合は第三者が故意に傍受するケースも考えられます。親機コードレスの機種、コードレス子機のみで通話可能な機種での通話やコードレス子機を使っての通話は、この点をご理解いただいた上でご利用ください。●当社は電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後5年間保有しています。●液晶画面は非常に精密度の高い技術でつくられていますが、画面欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●ホームテレホンに直接接続しないでください。故障の原因となります。●フラッシュランプは、視力低下や体調不良の原因となる恐れがあるため、暗い場所で使用したり、光源を見続けたりしないでください。また、光過敏症でかんの方やお子様がおられる場合は使用しないでください。
- ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイについて…●各サービスは各サービス対応の電話機のみご利用になれます。●「キャッチホン・ディスプレイサービス」は「ナンバーディスプレイ」のオプションサービスです。ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイの各サービスのご利用にはNTT東日本・NTT西日本への申し込みおよび、本体での設定操作が必要です。NTT以外の通信事業者をご利用の場合は、ご契約の各通信事業者にお問い合わせの上、お申し込みください。なお、工事費および各サービスに対する月額使用料がそれぞれかかります。●構内交換機(PBX)の内線電話機としてご利用になる場合や、各サービスに対応していないターミナルアダプターのアナログポートに接続してご利用になる場合はご利用できません。●1つの電話回線に他の電話機やファクシミリを並列に接続しないでください。ナンバーディスプレイが正しく表示されないことがあります。
- ADSL回線をご利用の方…●ADSL回線に接続してご利用の場合、ADSL関連機器側の原因で電話機能が正常に動作しない場合があります。また、ADSLモデムやスプリッタなどにつないだ場合、ADSLモデムまたはスプリッタ側の原因でナンバーディスプレイが正常に動作しなかったり、携帯電話やフリーダイヤルなどに電話がかけられない場合があります。機器の接続方法等、対応事例をホームページ(サポート・ステーション)にて紹介しておりますので、ご利用ください。状況が改善されない場合は、ご加入のADSL回線業者、IP電話事業者にお問い合わせください。
- 電波に関するご注意…●本カタログ掲載のDECT1.9GHz方式対応機種は、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。本機の使用周波数帯は、PHSの無線局のほか、異なる種類の無線局が運用されています。万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口(フリーダイヤル0120-663-700)にご連絡ください。
- 本カタログ掲載のDECT1.9GHz方式対応機種は障害物の無い状態で見通し約100mの距離で通話ができますが、この距離内にDECT 1.9GHz方式の電話機が複数設置されると子機で電話をかけた受けたりできなくなることがあります。
- CSデジタル放送をご利用の方…●CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。
- CSデジタル放送受信機器から本機を離して設置する。●シールド性の高いCS-BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。
- 緊急呼出ボタンの動作保証について…●緊急呼出ボタンは無線親機と通信することで呼び出しを行うため、呼び出しが確実に動作することを保証するものではありません。緊急呼出ボタンのご利用によって万一人的被害が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。
- カタログについてのご注意…●本カタログで「防犯電話機」と記載のある機種は、(公財)全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話」の推奨基準を満たした機能を搭載しています(対象機種:JD-AT95、JD-AT90、JD-ATM1)。●本カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。●製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なるものもあります。●液晶画面はハメコミ合成です。●製品の中には、撮影のため、実際の使用状況とは異なるものもありますのでご注意ください。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載された商品は侵入、盗難、詐欺などの被害を阻止するものではありません。万一、侵入、盗難、詐欺などの被害や事故などが発生しても弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- QRコードから誘導されるサイトについてのご注意…●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。




**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●電話機(本体・親機・子機とも)は病院などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。



ビジュアルガイド
操作方法を動画でご案内しています。
パソコンで確認される場合などは、アドレスを直接入力してください。
<https://jp.sharp/support/tel>

愛情点検



長年ご使用の電話機の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、電源プラグやACアダプターをコンセントから抜き電池をはずし、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受け取りください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS 今すぐ登録! <https://cocoromembers.jp.sharp/>

シャープの
COCORO STORE オンラインストア

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。



スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからはフリーダイヤル **0120-663-700** (受付時間) (年末年始を除く)
 携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-194**
 ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

●月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
 ●日曜日・祝日:午前9時～午後5時

シャープ株式会社
本社
〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



適正な表示を
推進しています



表示を正しく
家電公取協会員

●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

