

SHARP

Be Original.

電話機

<https://jp.sharp/phone/>

総合カタログ 2022-1号

防犯機能設定済みで
あやしい電話からしっかりガード



防犯電話機 JD-AT95

ストップ!
特殊詐欺

特殊詐欺・迷惑電話対策はシャープ



てもたん
(JD-ATM1に付属)

赤は注意!
緑はあんしん!
シャープの防犯電話機

一般社団法人
日本防犯学校・学長
梅本 正行氏



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、
使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●写真はイメージです。


製品
サイト



みんなの生活にフィットするシャープの

防犯

詐欺犯罪から
家族を守ろう!



一般社団法人
日本防犯学校・学長
梅本 正行氏

防犯電話機解説動画*

動画で
チェック!



あんしん



あやしい電話からしっかりガード

シャープの電話機は、あやしい電話に出なくて
すむ防犯機能があらかじめ設定されています。
防犯の専門家から評価され、警視庁犯罪抑
止対策本部が推進する「犯人からの電話に出
ないための対策」※1に対応しています。

●防犯機能の詳しい内容や機種別の搭載機能は3～4ページを
ご覧ください。



“もしも”に備えられる

災害などによる停電時にも電話機を使用
できる停電時対応機能※2や、ボタンを押す
だけで登録先へ自動で連絡できる緊急
呼出ボタン対応などの見守り機能で、
家族の“もしも”に備えられます。

●対応機種は下表をご覧ください。

シャープの電話機 ラインアップ		親機コードレスタイプ			
		JD-AT95	JD-ATM1	★JD-MK1	NEW JD-G57
		ストップ! 特許防犯 	ストップ! 特許防犯 		
		▶5ページ	▶6ページ	▶7ページ	▶7ページ
防犯機能		12機能	12機能	6機能	6機能
		鳴る前に警告／出る前に確認 迷惑ストップボタン	鳴る前に警告／出る前に確認 迷惑ストップボタン	お名前確認ボタン 迷惑ストップボタン	お名前確認ボタン 迷惑ストップボタン
あんしん	見守り	見守りモーニングコール 緊急呼出ボタン(別売)	見守りモーニングコール 緊急呼出ボタン(別売)		
	停電時対応		○(すべての機能※4)	○(すべての機能※4)	
使いやすさ		大画面液晶	でもたん／大画面液晶／ 軽量※5コードレス受話器	軽量※5コードレス受話器	
		音量大ボタン 大音量フラッシュ着信 (赤・緑※6)	音量大ボタン 大音量フラッシュ着信 (赤・緑※6)	音量大ボタン	音量大ボタン
液晶	親機(本体)	4.6型 漢字3行	4.6型 漢字3行	3型 カナ1行	3型 カナ1行
	子機	2.2型 漢字3行	2.2型 漢字3行※7	1.4型 カナ2行	1.4型 カナ2行
	受話子機	2.2型 漢字3行	—	—	1.4型 カナ2行

* ●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。※1 自動で警告や通話録音を行う迷惑防止機能付き電話機や自動通話録音機の設置等のほか、留守番電話設定による物理的な対策を
アルカリ乾電池×4本をお買い求めください。※4 付属の停電用バッテリーケース使用時(コードレス受話器や子機は充電電池の残量がないと使用できません)。※5 JD-ATM1約96g、JD-MK1約95g。※6 ナンバー・ディスプレイ契約

電話機



停電用
バッテリーケース※3
(JD-ATM1/JD-MK1に付属)



停電時に
本体につなぐと
電話が使える

緊急呼出ボタン
DZ-EC100



ボタンを押す
だけで登録先に
自動で連絡

通話を快適にする工夫がいっぱい

手軽に「ながら電話」ができるてぶらスピーカーホン「てもたん」や、設置場所が自由に選べる「電話線すっきり」モデルなら、通話をより快適に楽しめます。

●対応機種は下表をご覧ください。

てもたん
(JD-ATM1に付属)



新スタイル子機

電話線すっきり



電話線には
電話線接続ボックスを

子機は
通話したい場所に

スタンダードタイプ			コードレス子機タイプ	
JD-AT90	★JD-V38	JD-G33	★JD-SF2	NEW JD-S09
				
▶8ページ	▶9ページ	▶9ページ	▶10ページ	▶11ページ
12機能	5機能	6機能	4機能	4機能
鳴る前に警告／出る前に確認 迷惑ストップボタン	お名前確認ボタン	お名前確認ボタン 迷惑ストップボタン	お名前確認ボタン	お名前確認ボタン
見守りモーニングコール 緊急呼出ボタン(別売)				
○(親機での通話)	○(親機での通話)	○(親機での通話)		
大画面液晶	大画面液晶		電話線すっきり	留守ボタン
音量大ボタン 大音量フラッシュ着信 (赤・緑※6)	音量大ボタン 大音量フラッシュ着信 (白)	音量大ボタン(子機のみ)		
4.6型 漢字3行	4.7型 カナ1行	3型 カナ1行	—	—
2.2型 漢字3行	1.4型 カナ2行	1.4型 カナ2行	1.8型 カナ2行	1.8型 カナ2行
—	—	—	—	—

言います。※2 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。※3 乾電池は付属していません。別途、市販の単3形が必要です。※7 JD-ATM1CL付属子機。JD-ATM1Cに子機は付属していません。●詳しくは各機種のページをご覧ください。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

／ シャープなら / 防犯機能が設定済み ※1

多彩な防犯機能が、購入時からあらかじめ設定されているシャープの電話機。手間なくかんたんに迷惑電話を撃退できます。

※1 JD-AT95/AT90/ATM1の防犯機能を中心に紹介しています。一部設定の必要な機能があります。詳しくは下部の機能対応表をご確認ください。

あやしい電話に 出ないですむ

電話が鳴る前に警告！ 電話に出る前に相手を確認

自動着信前警告&自動聞いてから応答

着信音が鳴る前に警告するので、気づかないうちに迷惑電話を撃退できます。また警告されても電話を切らない相手には、名前を確認する自動メッセージを流すので、相手を確認してから電話に出るか判断できます。シャープの電話機なら、2重の対策で迷惑電話をしっかりと防ぎます。

防犯機能紹介動画*

動画で
チェック!



「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能です。

着信音が鳴る前に
相手※2※3に
警告メッセージを流す



電話を切らなかったときは
名前を確認する
メッセージを流す

ただ今、振り込め詐欺対策
モードになっています。恐れ
入りますが、あなたのお名前
をおっしゃってください。



ランプの色でお知らせ!

あんしんフラッシュランプ ND

電話をかけてきた相手を着信ランプの色でお知らせします。

番号未登録者※3から
かかってきたとき



番号登録者※3から
かかってきたとき



相手や電話がかかってくる頻度・
日時に応じて注意を促す
声かけコール

● 偶数月の13日～17日
(年金の支給日)の例



年金支給日に
狙った詐欺に
気をつけてくだ
さいね。

電話帳登録者※4からの電話には名前を
番号登録者※3以外からは
都道府県名をお知らせ

誰から／どこからコール ND



大阪府から
です。

非通知、0120・0800からの電話をお断りしたり
番号登録者※3の電話だけ鳴るようにできる

非通知お断り／0120・0800お断り／選んで着信(知人専用電話) ND

あやしい電話に出ないですむ	JD-AT95/AT90/ATM1	JD-V38	JD-MK1/G57/G33	JD-SF2/S09
自動着信前警告	○			
自動聞いてから応答／お名前確認ボタン	○	○※6(お名前確認)	○※6(お名前確認)	○※6(お名前確認)
あんしんフラッシュランプ ND	○			
声かけコール	○			
誰から／どこからコール ND	○			
非通知お断り ND	○	○	○	○※5
0120・0800お断り※5 ND	○	○	○	
選んで着信(知人専用電話)※5 ND	○			

* ●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。

ND ナンバー・ディスプレイ契約が必要です。

シャープ電話機の 防犯機能に 高評価続々！

約90%の方が
迷惑電話が減ったなど効果を確認
●東京都足立区と共同実施した電話機 JD-AT80CL※7
を用いた詐欺対策のモニター調査(社会実験※8)より



各地の防犯協会で
推奨・認定

愛知県警察本部より※9



うっかり迷惑電話に 出てしまってもあんしん

電話に出ると自動で通話を録音！

自動通話録音

本体メモリーに、たっぷり120分(1件10分まで、最大100件)録音
できます。もしメモリーがいっぱいになっても古い録音から自動的に
上書きされるので、録音できなくなることはありません※10。



ワンタッチで迷惑電話を撃退！

迷惑電話拒否機能

着信中や通話中でも
ボタンを押すだけで
メッセージを流し電話
を切ります。



この電話はお受け
することができま
せん...

ワンタッチで相談

あんしん相談ボタン

あやしい電話を受けた後は、登録した
信頼できる相手へワンタッチで相談でき
ます。



電話の後に相手に合わせた メッセージを流す

通話後声かけ

● 注意メッセージ例



知らない人から
の電話には
気をつけてく
ださいね。

電話の後に次回の着信許可／拒否を振り分け

かんたん通話後番号設定 ND

知り合いからの電話だったら



迷惑な電話だったら



今の電話の相手を
あんしん人とし
て登録するには[1]
を、お断りする人
として登録するに
は[0]を...

スピーカーを通して相手の声を聞くことが 詐欺対策に有効

スピーカーホン機能

〇〇市役所です。
税金の払い戻しが...



くわしくは
こちら



警視庁 犯罪抑止対策本部

受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられ
だまされるリスクが高まります。
いきなり受話器で出るのではなく、留守録設定や
防犯電話機の対策がおすすめです。



ストップ君

<受話器で話すリスクの注意喚起>

* 対応機種は13～14ページをご覧ください。

うっかり迷惑電話に出てしまってもあんしん	JD-AT95/AT90/ATM1	JD-V38	JD-MK1/G57/G33	JD-SF2/S09
自動通話録音／通話録音	○(自動) 最大120分(1件10分まで、最大100件)	○(自動、お名前確認起動時) 最大10分※11(1件1分まで、最大50件)		○(手動) 最大10分※11(最大50件)
迷惑電話拒否機能	○(迷惑ストップ)	○	○(迷惑ストップ)	○
あんしん相談ボタン	○		○	
通話後声かけ	○			
かんたん通話後番号設定	ND	○		

※2 ナンバーディスプレイ契約時には番号未登録者のみ警告メッセージ。 ※3 番号登録者とは、電話帳／ワンタッチダイヤル／あんしん番号／あんしん相談ボタン／通知先番号(JD-AT95/AT90/ATM1)登録者を指します。 ※4 親機・ワンタッチ登録者を含む。 ※5 設定が必要です。 ※6 手動で起動します(設定不要)。 ※7 2015年3月発売のあんしん(防犯)機能付き電話機。 ※8 調査期間:2015年4月～10月 調査対象:東京都足立区在住の100世帯 調査方法:モニター機器の使用状況について、アンケート(有効回答数81名)及びインタビュー(12名)にて調査 ※9 授与の理由:振り込み詐欺対策のファクシミリ、コードレス電話機の開発、製造、販売並びに愛知県におけるプロモーション活動全般、時期:2015年11月。 ※10 JD-AT95/AT90/ATM1の場合。 ※11 留守録音と同じメモリーを使用。

親機コードレスタイプ

増設子機 P12

その他の
搭載機能 P13

JD-AT95

大画面&あんしんフラッシュランプ
搭載防犯電話機

防犯機能紹介動画*

動画で
チェック!



親機	漢字	受話子機	漢字	子機	漢字
4.6型液晶		2.2型液晶		2.2型液晶	

「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」
のアドバイスを受け開発した商品です。

■ あんしんフラッシュランプ

電話をかけてきた相手を着信ランプの
色でお知らせします。



JD-AT95CL

自動着信前警告	▶P3	自動聞いてから応答	▶P3
あんしんフラッシュランプ	▶P3	声かけコール(誰から/どこから)	▶P3
非通知お断り	▶P3	0120・0800お断り	▶P3
選んで着信	▶P3	自動通話録音	▶P4
迷惑ストップボタン	▶P4	あんしん相談ボタン	▶P4
通話後声かけ	▶P4	かんたん通話後番号設定	▶P4
大音量フラッシュ着信	▶P9	音量大ボタン	▶P8
親機コードレス		ダイヤルライト(子機のみ)	
見守り機能	▶P8		

優良防犯電話推奨品 第19045号

(公財) 全国防犯協会連合会(登録:2019年12月)

受話子機+子機1台モデル

JD-AT95CL

ゴールド系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

受話子機+子機2台モデル

JD-AT95CW

ゴールド系(オープン価格)

別売子機を1台増設可能

受話子機のみモデル

JD-AT95C

ゴールド系(オープン価格)

別売子機を3台増設可能

緊急呼出ボタン

DZ-EC100

希望小売価格

9,680円(税込)

●仕様等は8ページ下部をご覧ください。



■ 親機コードレス

親機の受話器がコードレスになっているので、受話器を持った
まま移動してお部屋の中の好きな場所で話すことができます。
また家族にかかってきた電話を取り次ぐときも、スムーズに手渡し
できて便利です。



* ●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。※1 JD-ATM1CL付属子機。JD-ATM1Cに子機は付属していません。※2 乾電池は付属していません。別途、市販の単3形アルカリ乾電池×4本をお買い求めください。※3 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。(コードレス受話器や子機は充電電池の残量がないと使用できません。) ※4 「てもたん」で直接電話をかけることができるのは、親機のあんしん相談ボタンの登録相手(通話ボタン/音声操作)と親機のワンタッチダイヤル1の登録相手(音声操作のみ)です。音声操作は、周囲のテレビや音声の雑音があると音声を受付できないことがあります。●増設子機については12ページをご覧ください。

JD-ATM1

防犯に役立ち、通話も楽しめる
てぶらスピーカーホン
「てもたん」付き防犯電話機

防犯機能紹介動画*

動画で
チェック!



親機 漢字 子機 漢字 ※1
4.6型液晶 2.2型液晶

「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」
のアドバイスを受け開発した機能を搭載。



てぶらスピーカーホン
てもたん

スピーカーホン通話専用
の新スタイル子機。



JD-ATM1C

自動着信前警告 ▶P3	自動聞いてから応答 ▶P3
あんしんフラッシュランプ ▶P3	声かけコール(誰から/どこから) ▶P3
非通知お断り ▶P3	0120・0800お断り ▶P3
選んで着信 ▶P3	自動通話録音 ▶P4
迷惑ストップボタン ▶P4	あんしん相談ボタン ▶P4
通話後声かけ ▶P4	かんたん通話後番号設定 ▶P4
大音量フラッシュ着信 ▶P9	音量大ボタン ▶P8
親機コードレス	ダイヤルライト(子機のみ)
てもたん	停電時対応
見守り機能 ▶P8	

優良防犯電話推奨品 第21064号

(公財)全国防犯協会連合会(登録:2021年12月)



てもたん1台モデル

JD-ATM1C

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

てもたん1台+子機1台モデル

JD-ATM1CL

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を1台増設可能

緊急呼出ボタン **DZ-EC100** 希望小売価格 9,680円(税込)

●仕様等は8ページ下部をご覧ください。

■軽量コードレス受話器

通話ボタンと切
ボタンのみのシン
プルで軽量(約
96g)なコードレ
ス受話器を採用。



■停電用バッテリーケース※2

災害などによる
停電時に本体の
電源端子に接続し
て、親機や子機で
通話※3できます。



(乾電池は別売です)

■てぶらスピーカーホン「てもたん」

スピーカーホンで落ち着いて声を聞ける「てもたん」は防犯に役立ちます。
また、音声操作で電話をかけたり、受けたりでき、手ぶらで通話を楽しめます※4。

落ち着いて対応できる



受話器ごしに耳で声を聞くと
だまされるリスクが高まります*が、
「てもたん」なら冷静に対応できます。

“ながら電話”で便利にお話し



両手が自由になるから料理を
しながらお話しするなど“なが
ら電話”が楽しめます。

みんなでわいわいおしゃべり



みんなで聞けてみんなで話せる
から、離れて暮らす家族など、
相手の方との会話もはずみます。

充電台からサッと
持ち上げて、好きな場所に
持ち運べます。



てもたんの
防犯効果を
チェック!



*警視庁 犯罪抑止対策本部
のコメントより(P.4掲載)

親機コードレスタイプ

増設子機 P12

その他の
搭載機能 P13

★JD-MK1

軽い! あんしん!
新スタイルコードレス

特長紹介動画*

動画で
チェック!



親機 カナ	子機 カナ
3型液晶	1.4型液晶



■迷惑ストップボタン

アポ電などの不審な電話を
ワンタッチで撃退

お名前確認ボタン ▶P3	非通知お断り ▶P3
0120・0800お断り ▶P3	自動通話録音 ▶P4
迷惑ストップボタン ▶P4	あんしん相談ボタン ▶P4
音量大ボタン	親機コードレス ▶P5
停電時対応	

子機1台モデル

JD-MK1CL

ゴールド系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

子機2台モデル

JD-MK1CW

ゴールド系(オープン価格)

別売子機を1台増設可能

JD-MK1CL

■シャープ史上最軽量※1 コードレス受話器

通話ボタンと切ボタンのみのシンプルで
軽量(約95g)なコードレス受話器を採用
しました。親機から浮き上がったデザイン
なので、手に取りやすく便利です。



■停電用バッテリーケース※2

災害などによる停電時に本体の
電源端子に接続すると子機でも
電話をかけたり、受けたりできる
ほか、電話帳や留守番電話の操
作をすることもできます。



(乾電池は別売です)

NEW

JD-G57

コンパクトサイズで使いやすい親機コードレス

親機 カナ	受話子機 カナ	子機 カナ
3型液晶	1.4型液晶	1.4型液晶



JD-G57CL

お名前確認ボタン ▶P3	非通知お断り ▶P3
0120・0800お断り ▶P3	自動通話録音 ▶P4
迷惑ストップボタン ▶P4	あんしん相談ボタン ▶P4
音量大ボタン	親機コードレス ▶P5

受話子機+子機1台モデル

JD-G57CL

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

受話子機+子機2台モデル

2023年3月発売予定

JD-G57CW

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を1台増設可能

■迷惑ストップボタン

ワンタッチで迷惑電話が
撃退できます。



* ●QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。※1 約95g。国内向け家庭用コードレス電話機に搭載されたコードレス受話器として。※2 乾電池は付属していません。別途、市販の単3形アルカリ乾電池×4本をお買い求めください。※3 高音域強調はJD-AT95/AT90/ATM1/V38(各親機のみ)/MK1(コードレス受話器のみ)。※4 ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できないことがあります。その場合は通話できません(JD-ATM1/MK1のコードレス受話器や子機は充電電池の残量がないと使用できません)。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

スタンダードタイプ

増設子機 P12

その他の
搭載機能 P13

JD-AT90

大画面&あんしんフラッシュランプ
搭載防犯電話機

親機 漢字	子機 漢字
4.6型液晶	2.2型液晶

「警視庁 犯罪抑止対策本部」「大阪府警察 特殊詐欺対策室」
のアドバイスを受け開発した商品です。

防犯機能紹介動画*

動画で
チェック!



自動着信前警告 ▶P3	自動聞いてから応答 ▶P3
あんしんフラッシュランプ ▶P3	声かけコール(誰から/どこから) ▶P3
非通知お断り ▶P3	0120-0800お断り ▶P3
選んで着信 ▶P3	自動通話録音 ▶P4
迷惑ストップボタン ▶P4	あんしん相談ボタン ▶P4
通話後声かけ ▶P4	かんたん通話後番号設定 ▶P4
大音量フラッシュ着信 ▶P9	音量大ボタン
ダイヤルライト(子機のみ)	停電時対応
見守り機能	

優良防犯電話推奨品 第19044号

(公財)全国防犯協会連合会(登録:2019年12月)

子機1台モデル

JD-AT90CL

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を3台増設可能

子機2台モデル

JD-AT90CW

ホワイト系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

緊急呼出ボタン **DZ-EC100** 希望小売価格 9,680円(税込)

●仕様等はページ下部をご覧ください。



JD-AT90CL

■ 音量大ボタン

ワンタッチで受話音量が大きくなるのに加え、
シニアの方が聞き取りにくい、高音域を強調し
たはっきりとした音になります※3。

音量大



[イメージ図]

■ 見守りモーニングコール

指定時刻に自動でモーニングコール。電話に出ると日替り
メッセージを流し、電話に出ないと登録先へお知らせします。

見守り機能紹介動画*

動画で
チェック!



*●QRコードは、スマートフォンや
タブレット端末のバーコードリーダーで
読みとってください。

■ 停電時対応

停電時でも親機の受話器で電話をかけたり、受けたり
できます※4(JD-AT90/V38/G33)。JD-ATM1/MK1では、
停電用バッテリーケースを使って、すべての機能が使用
できます※4。

■ 緊急呼出ボタン

ワンタッチで、登録先へお知らせ。防水
機能※1があるので、トイレやお風呂の
脱衣所などに、最大10個まで設置でき
ます。



DZ-EC100

DZ-EC100 希望小売価格 9,680円(税込)

対応機種:JD-AT95/AT90/ATM1/AT82シリーズ、JD-AE90CL

電 源	電池(CR123A):1個(使用時間:約2年間)*2
外 形 寸 法	幅73×奥行84×厚さ31(約/mm)
質 量	約84g(電池を含む)
防水性能	IPX4※1相当
使用環境	温度:5~35℃/湿度:30~85%RH

●詳しくは商品ホームページをご覧ください。

●緊急呼出ボタンは無線で親機と通信することで呼び出しを
行うため、呼び出しが確実に動作することを保証するものでは
ありません。緊急呼出ボタンのご利用によって万一人的被害
が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。

*1IPX4は、飛沫に対する
保護を規定しています。散水
ノズルを用いた散水装置を
用い、散水口あたり0.07リッ
トル/分の水量で、あらゆる角
度からの散水を行い、最低5分
間の散水でも機器の機能を
有することを意味します。

*2使用環境25℃の場合。
緊急呼出ボタンの使用状況に
よって使用時間は変わります。

スタンダードタイプ

増設子機 P12

その他の
搭載機能 P13

★JD-V38 光と大音量で着信に気付やすい

親機 カナ	子機 カナ
4.7型液晶	1.4型液晶



JD-V38CL

■お名前確認ボタン

ボタンを押すと名前を確認するメッセージが流れるので、迷惑電話対策ができます。

お名前確認ボタン ▶P3	非通知お断り ▶P3
0120・0800お断り ▶P3	自動通話録音 ▶P4
迷惑電話拒否機能 ▶P4	大音量フラッシュ着信
音量大ボタン ▶P8	停電時対応 ▶P8

子機1台モデル	子機2台モデル
JD-V38CL	JD-V38CW
ホワイト系(オープン価格)	ホワイト系(オープン価格)
別売子機を3台増設可能	別売子機を2台増設可能

■大音量フラッシュ着信

着信時には、大きな音とともにフラッシュランプが点滅します。



JD-G33 見た目も使いやすさもすっきりシンプル

親機 カナ	子機 カナ
3型液晶	1.4型液晶



JD-G33CL

お名前確認ボタン ▶P3	非通知お断り ▶P3
0120・0800お断り ▶P3	自動通話録音 ▶P4
迷惑ストップボタン ▶P4	あんしん相談ボタン ▶P4
音量大ボタン(子機のみ) ▶P8	停電時対応 ▶P8

子機1台モデル	子機2台モデル
JD-G33CL	★JD-G33CW
ホワイト系(オープン価格)	ホワイト系(オープン価格)
別売子機を3台増設可能	別売子機を2台増設可能

■迷惑ストップボタン

ワンタッチで迷惑電話が撃退できます。



※1 設定が必要です。 ※2 ご利用のサービスにより接続機器や接続方法は異なります。 ■JD-SF2CLで複数の部屋で電話を使用する場合は、子機を増設していただく必要があります。(12ページをご覧ください。) ●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

コードレス子機タイプ

増設子機 P12

その他の
搭載機能 P13

★JD-SF2 コンパクトでスタイリッシュ

子機 カナ
1.8型液晶



JD-SF2CL-T
ブラウン系



電話線接続ボックス
(親機)



JD-SF2CL-W
ホワイト系



電話線接続ボックス
(親機)

お名前確認ボタン ▶P3

非通知お断り※1 ▶P3

通話録音 ▶P4

迷惑電話拒否機能 ▶P4

電話線すっきり

子機1台モデル

JD-SF2CL

-W ホワイト系 -T ブラウン系
(オープン価格)

別売子機を3台増設可能

◆親機では通話できません。●同梱子機と同じデザインの別売増設子機はありません。(12ページをご覧ください。) ●本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)

■お名前確認ボタン

ボタンを押すと名前を確認するメッセージが流れるので、迷惑電話対策ができます。



■電話線すっきり

光回線などの利用時には電話線接続ボックス(親機)をルーターなどの近くに目立たせないように設置でき電話機本体は電話線を気にせず、使いたい場所にすっきり置けます。

◆いずれも電源との接続は必要です。



電話機本体を好きな場所にすっきり設置

親機
コードレスタイプ

スタンダードタイプ

コードレス子機タイプ

別売品・周辺機器・仕様

機能一覧表

コードレス子機タイプ

増設子機 P12

その他の
搭載機能 P13

NEW

JD-S09 コンパクトで使いやすいラウンドデザイン

子機 カナ
1.8型液晶



JD-S09CL-W
ホワイト系



JD-S09CW-R
レッド系



お名前確認ボタン ▶P3	非通知お断り※1 ▶P3
通話録音 ▶P4	迷惑電話拒否機能 ▶P4
留守ボタン	

子機1台モデル

2023年夏発売予定

JD-S09CL-W

JD-S09CL-R

ホワイト系(オープン価格)

レッド系(オープン価格)

別売子機を3台増設可能

子機2台モデル

2023年3月発売予定

2023年夏発売予定

JD-S09CW-W

JD-S09CW-R

ホワイト系(オープン価格)

レッド系(オープン価格)

別売子機を2台増設可能

●子機2台タイプのJD-S09CWは、「-Wホワイト系/-Rレッド系」それぞれ同色の子機が付属しています。●同梱子機と同じデザインの別売増設子機はありません。(12ページをご覧ください)。また、増設子機から親機の各種設定、登録はできません。)

■お名前確認ボタン

ボタンを押すと名前を確認するメッセージが流れるので、迷惑電話対策ができます。



■留守ボタン



＜別売品・消耗品＞（シャープ純正品のご使用をおすすめします。他社製商品の品質・性能・安全性については一切保証できません。）

コードレス子機用充電電池

形 名	JANコード/流通コード	希望小売価格	対応機種
JD-A002	<JANコード> 4974019926407	オープン価格	【ファクシミリ】UX-D19CL/CW、D20CL/CW、D32CL/CW、D33CL/CW、D63CL/CW、D72CL/CW、D82CL/CW、D83CL/CW、E680CL/CW、E790CL/CW 【インテリアホン】JD-7C1CL/CW 【電話機】JD-320CL/CW、710CL/CW 【増設子機】JD-KS11、KS15、KS17、KS18、KS21、KS25、KS28
JD-M224	<JANコード> 4974019926384	オープン価格	【インテリアホン】JD-3C1CL/CW、4C1CL/CW、4C2CL/CW、BC1CL/CW、 【電話機】JD-S05CL/CW、S05FG、S06CL/CW、SF1CL 【増設子機】JD-K4C1、K4C2
JD-M003	<JANコード> 4974019926377	オープン価格	【ファクシミリ】UX-310CL/CW、320CL/CW、600CL/CW、610CL/CW、650CL/CW、810CL/CW、850CL/CW、81E9CL/CW、900CL/CW、AF90CL/CW、AF91CL/CW、E801CL/CW 【電話機】JD-AE90CL、AT80CL/CW、AT81CL/CW、AT82CL/CW/CE、AT85C/CL/CW、AT90CL/CW、AT95C/CL/CW、ATM1C/CL、G30CL/CW、G31CL/CW、G32CL/CW、G33CL/CW、G40CL/CW、G55C/CL/CW、G56CL/CW、G57CL/CW、GE55CL/CW、GE56CL/CW、G60CL/CW、MK1CL/CW、S07CL/CW、S08CL/CW、S09CL/CW、SF2CL、V35CL/CW、V36CL/CW、V37CL/CW、V38CL/CW、V38ECL/CW、VF1CL/CW、XG1CL/CW 【インテリアホン】JD-7C2CL/CW 【増設子機】JD-KE110、KS100、KS110、KS120、KS200、KS210、KS700、KT500、KT510
JD-M225	<JANコード> 4974019926391	オープン価格	【電話機】JD-XF1CL

●いずれもニッケル水素充電電池。

壁掛けアダプター

品 名	流通コード	希望小売価格	対応機種
壁掛けアダプター （壁掛け用の木ねじが付属しています。）	1426852119 当商品は1426850947と同等品です。	1,430円 （税込）	JD-320CL/CW、710CL/CW、AT80CL/CW、AT81CL/CW、AT82CL/CW/CE、G30CL/CW、G31CL/CW、G32CL/CW、G40CL/CW、G60CL/CW、V36CL/CW、V37CL/CW

●別売品・消耗品および記録紙はシャープのホームページをご覧ください。
＜ファクシミリ＞<https://jp.sharp/support/fax/option.html>
＜電話機＞<https://jp.sharp/support/tel/option.html>
＜インテリアホン＞<https://jp.sharp/support/in-phone/option.html>

はすべてシャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社(旧 シャープエンジニアリング(株))扱いの商品です。

＜増設子機＞ 増設可能台数については、各商品のページもしくは取扱説明書にてご確認ください。

	DECT 1.9GHz方式		
	JD-KT510 （ホワイト系）	★JD-KT500 （ホワイト系）	JD-KE110 （ホワイト系）
			
希望小売価格	20,900円(税込)		17,600円(税込)
JANコード	4974019881805	4974019841915	4974019175003
電話帳	漢字300人×1番号※2		カナ100人×1番号
音量大ボタン	●		●
聞いてから応答/ 警告してから録音※3	●/—		●/●
誰からコール※3	●	—	●
子機充電無接点方式	●		—
スピーカーホン／ダイヤルライト	●/●		●/—
外形寸法(約mm) [幅×奥行×高さ]	子機:48×28×177 充電器:85×81×37		子機:49×26×165 充電器:79×70×101
質量(約g) [子機は充電電池含む]	子機:149 充電器:129		子機:127 充電器:114(ACアダプター部含む)
対応機種	【電話機】 JD-AE90CL※4、 AT80CL/CW、AT81CL/CW、 AT82CL/CW/CE※4、 AT85C/CL/CW、 AT90CL/CW※4、 AT95C/CL/CW※4 ATM1C/CL※4	【電話機】 JD-AT80CL/CW、AT81CL/CW	【電話機】 JD-G30CL/CW、G31CL/CW、G32CL/CW、 G33CL/CW、G40CL/CW、G55C/CL/CW、 G56CL/CW、G57CL/CW、GE55CL/CW、 GE56CL/CW、G60CL/CW、MK1CL/CW、 S06CL/CW※5、S07CL/CW※5、 S08CL/CW※5、S09CL/CW※5、SF1CL※5、 SF2CL※5※6、V35CL/CW、V36CL/CW、 V37CL/CW、V38CL/CW、V38ECL/CW、VF1CL、 XF1CL※5、XG1CL/CW 【ファクシミリ】 UX-310CL/CW、320CL/CW、600CL/CW、 610CL/CW、650CL/CW、810CL/CW、850CL/CW、 81E9CL/CW、900CL/CW、E801CL/CW

＜ドアホン＞

本カタログに掲載している電話機は、 ドアホンに対応していません。	ドアホンの接続例や対象機種については、下記ホームページをご参照ください。 （ファクシミリ・サポート・ステーション） https://jp.sharp/support/fax/ 〈電話機サポートステーション〉 https://jp.sharp/support/tel/
-------------------------------------	--

周辺機器・消耗品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのオンラインストアでお買い求めください。	 COCORO STORE シャープのオンラインストア
--	--

※1 設定が必要です。※2 電話帳は本体(親機)に登録されます。子機の電話帳は本体(親機)のデータを使います。※3 対応した親機に増設時のみ。※4 見守りモーニングコール／緊急呼出ボタン機能には対応していません。※5 JD-S06CL/CW、S07CL/CW、S08CL/CW、S09CL/CW、SF1CL、SF2CL、XF1CLでは、増設子機から親機の各種設定・登録はできません。※6 JD-SF2CLを追加購入いただくと、増設子機としてご利用いただけます。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。

親機コードレスタイプ

スタンダードタイプ

コードレス子機タイプ

別売品・周辺機器・仕様

機能一覧表

赤文字はシャープの特長機能です。		親機コードレスタイプ							
新・快適コードレス DECT 1.9GHz デクト  ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ		JD-AT95C JD-AT95CL JD-AT95CW		JD-ATM1C JD-ATM1CL				★ ★	
機 能		親機	受話子機・子機	親機	コードレス受話器	てもたん	子機	親機	子機
仕 様	液晶パネル(バックライト付き)サイズ ビューエリア(約mm) [縦×横]	4.6型 65×97 漢字3行	2.2型 46×37 漢字3行	4.6型 65×97 漢字3行	—	—	2.2型 46×37 漢字3行	3型 25×74 カナ1行	—
	外形寸法(約mm) [幅×奥行き×高さ]	172×220×86	48×31×177・ 48×28×179 [充電器] 85×81×37	168×220×80	48×42×178	89×86×60 [充電器] 74×74×24	48×28×179 [充電器] 85×81×37	171×177×78	48×28×179
	質量(約g) [コードレス受話器/受話子機/子機は充電電池含む]	690	160・148 [充電器] 129	600	96	140 [充電器] 28	148 [充電器] 129	429	96
	消費電力(約W) 親機:最大/待機時 子機:急速充電/待機時※3※4	5.2/1.2※4※5	0.9/0.7	3.5/0.6※4※5	—	0.9/0.1	0.9/0.7	2.3/1.1※4※5	—
基 本 機 能	音量大ボタン 相手の声が聞こえにくいとき、ワンタッチで音量が大きくなります。	●※7※8	●※7	●※7※8	—	—	●※7	●※7※8	—
	着信(呼出)音量切替 着信時の着信音(呼出音)の音量を切り替えられます。	6段階・切	6段階・切	6段階・切	—	6段階・切	6段階・切	5段階・切	—
	大音量フラッシュ着信 着信時に大きな音とフラッシュランプの点滅でお知らせします。	●	●(子機のみ)	●	—	—	●	—	—
	受話音量切替※9/送話音量切替※9 聞こえにくい場合などに、受話や送話の音量を切り替えられます。	12段階/ 3段階	12段階/ 3段階	12段階/ 3段階	—	—	12段階/ 3段階	10段階/ 3段階	—
	スピーカーホン※10/オンフックダイヤル 受話器を持たずに通話ができます。/受話器を置いたままダイヤルができます。	●/—	●/●	●/—	—	●/—	●/●	—/●	—
	音声操作 着信に出るなど、一部の操作を音声で行えます。	—	—	—	—	●	—	—	—
	電話帳機能/おしゃべり電話帳 かける相手の名前と番号を登録できます。/電話帳で選んだ名前を読み上げます。	漢字300人×1番号※11 /●	漢字300人×1番号※11 /●	—	—	—	—	カナ100人× 1番号/—	—
	ワンタッチダイヤル よくかける相手にワンタッチで電話がかけられます。	● (2件)	—	● (2件)	—	●※12 (1件)	—	—	—
	ダイヤルライト 電話をかけるときなどにダイヤルボタンが点灯します。	—	●(子機のみ)	—	—	—	●	—	—
	停電時対応※14 停電の際に電話機が使用ができます。	—	—	●(すべての機能)※15	—	—	—	●(すべての機能)	—
	不在着信お知らせ(着信通知) 留守中の電話の着信履歴(通知)を親機の待機画面に表示します。	●	—	●	—	—	—	—	—
	聞いてボタン ボタンを押すと日替りの話題や留守録音の件数などのメッセージが流れます。	—	—	—	—	—	—	—	—
	壁掛け対応※16 スペースをとらない壁掛けスタイルにできます。	—	—	—	—	—	—	—	—
対 応 機 能	キーロック機能 電話に出ること以外の操作ができないようにします。	—	●	—	—	—	●	—	—
	ドアホン対応 ドアホンと接続し、電話機で来客の応対ができます。	—	—	—	—	—	—	—	—
	着信鳴り分け 電話帳などの登録者で着信音(呼出音)を変えられます。	●	●	●	—	—	●	●	—
	着信記録 かけてきた相手の番号や着信日時を20件自動記録できます。	●(20件)	●(20件)	●(20件)	—	—	●(20件)	●(20件)	—
ナンバ ー・プ レイ ※17	あんしん番号(通話後番号設定) 通話後に相手があんしんな方の場合に登録できる電話帳です。	●(300件)	—	●(300件)	—	—	—	—	—
	特定番号お断り お断りメッセージを流します。※18	●(300件)	—	●(300件)	—	—	—	●(100件)	—
機 能	見守りモーニングコール 毎日指定時刻に呼び出し音が鳴り、応答がなかった場合は通知先へお知らせします。	●	—	●	—	—	—	—	—
	緊急呼出ボタン もしものときにボタンを押すと、あらかじめ設定した通知先へお知らせします。	●※19	—	●※19	—	—	—	—	—
コ ー ド レ ス 機 能	内線通話(親子/子機間)/保留・転送 親機・子機間で会話できます。電話を親機・子機間、子機・子機間(CLは子機増設時)で回せます。	●/●	—	●/●	—	—	—	●※20/●※21	—
	双方向子機間通話 子機同士で内線通話ができます。	● (子機・受話子機間も可能)※22	—	● (子機・コードレス受話器間も可能)	—	—	—	● (子機・コードレス受話器間も可能)	—
	子機連続通話/連続待受(充電完了時間:10時間) 子機で連続して通話できる最長時間と待受できる時間の目安。	子機:約10時間/約160時間 受話子機:約10時間/約160時間	—	子機:約10時間/約160時間 コードレス受話器:約10時間/約160時間	—	てもたん:約5時間/約30時間	子機:約8時間 コードレス受話器:約10時間/約160時間	子機:約8時間 コードレス受話器:約10時間/約160時間	—
	増設子機※23	JD-KT510	—	JD-KT510	—	—	—	JD-KE110	—
機 能	留守録(最大録音時間/最大録音件数)※24 用件の頭出しなどができ、停電時も録音内容が消えません。	約30分/50件	—	約30分/50件	—	—	—	約10分/50件	—
	自作応答メッセージ(1種類)/外線リモート 応答メッセージを自作できます。外出先から留守録内容を聞けます。	●/●	—	●/●	—	—	—	●/●	—

機 防 能 犯

防犯機能は3～4ページをご覧ください。

*ご利用には、NTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび月額使用料、工事費が必要です。その他注意事項については、裏表紙の「商品ご理解のために」をご覧ください。

※1 奥行きはアンテナ含む。 ※2 ACアダプター部含む。 ※3 充電器に子機をのせた状態で測定。 ※4 バックライト消灯時。 ※5 親機に子機/受話子機/コードレス受話器をのせた状態で測定。 ※6 親機LED消灯時。 ※7 高音域強調。 ※8 親機の操作で受話子機、コードレス受話器の受話音量が大きくなります。 ※9 ISDN、ADSL、IP電話などをご利用された場合の外線通話時の送受話音量を調整する機能も搭載しています。 ※10 通話時のスピーカー音量は、5段階で切替可能(JD-AT95/AT90/ATM1は6段階)。 ※11 電話帳は親機に登録されます。子機の電話帳は親機のデータを使います。 ※12 音声操作で親機のワンタッチダイヤル1の登録相手へ電話をかけることができます。

機能一覽表

14

く 別売品・消耗品 く

■ 普通紙ファクシミリ用インク（インクリボンは当社純正品をお使いください。純正品以外のインクリボンを使用した際の故障や不具合については一切保証できません。）

品 名	ファクシミリ用インクリボン ギヤ付きタイプ（1本36m） 	
形 名	UX-NR9G（1本入）※1	UX-NR9GW（2本入）※1
希望小売価格	1,650円（税込）	2,970円（税込）
プリント枚数	1本でA4サイズ 約114枚分※2	

対応機種	UX-310CL/CW、320CL/CW、600CL/CW、610CL/CW、650CL/CW、810CL/CW、850CL/CW、81E9CL/CW、900CL/CW、AF90CL/CW、AF91CL/CW、D19CL/CW、D20CL/CW、D32CL/CW、D33CL/CW、D63CL/CW、D72CL/CW、D82CL/CW、D83CL/CW、E680CL/CW、E790CL/CW、E801CL/CW
------	--

●ご使用済みのインクリボンには、コピーや受信したファクスの内容がフィルム上に白く残っています。コピーや受信した内容を見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでからお捨てください。

※1 UX-NR8G/NR8GW対応の機種でもご使用可能です。

※2 1件5枚の受信データを繰り返し印刷した場合。

●その他の別売品・消耗品および記録紙はシャープのホームページをご覧ください。
（ファクシミリ）<https://jp.sharp/support/fax/option.html>

■ 商品ご理解のために

- 商品ご使用について…●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載された製品は日本国内仕様です。海外での使用はできません。●停電中はJD-AT90CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-V38CL/CWの親機は使用できます。また、停電用バッテリーケースを使用することで、JD-ATM1C/CL、JD-MK1CL/CWはすべての機能が使用できますが、本カタログ記載の他の商品は使用できません。ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。●接続可能なモジュラーコンセントは2芯式です。すでにモジュラー方式の差し込み工事が済んでいれば、そのまま使えます。工事がまだの場合は、販売店またはNTT東日本・NTT西日本にご相談ください。電話線（モジュラーケーブル）も2芯式のものをお使いください。ホームテレホン（4芯・6芯式）のモジュラーコンセントへの直結使用にはできません。●NTT回線が2つ以上に分岐している（1回線がモジュラーコンセントが2つ以上ある）場合もモジュラーコンセントは1ヵ所のみを使用してください。2つ以上のモジュラーコンセントにつなぐと誤作動の原因になります。●消費電力は使用条件により多少変動することがあります。●機密を要する重要な通話は、親機をご使用いただくことをお勧めします。コードレス子機を使っている関係上、通常の手段を超える方法をとられた場合には第三者が故意に傍受するケースも考えられます。親機コードレスの機種、コードレス子機のみで通話可能な機種での通話やコードレス子機を使っている通話は、この点をご理解いただいた上でご利用ください。●当社は電話機の補修用性能部品を製品の製造打切後5年間保有しています。●液晶画面は非常に精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●ホームテレホンに直接接続しないでください。故障の原因となります。●フラッシュランプは、視力低下や体調不良の原因となる恐れがあるため、暗い場所で使用したり、光源を見続けたりしないでください。また、光過敏症でんかんの方やお子様がおられる場合は使用しないでください。
- ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイについて…●各サービスは各サービス対応の電話機のみご利用になれます。●「キャッチホン・ディスプレイサービス」は「ナンバーディスプレイ」のオプションサービスです。ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイの各サービスのご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのお申し込みおよび、本体での設定操作が必要です。NTT以外の通信事業者をご利用の場合は、ご契約の各通信事業者にお問い合わせの上、お申し込みください。なお、工事費および各サービスに対する月額使用料がそれぞれ異なります。●構内交換機（PBX）の内線電話機としてご利用になる場合や、各サービスに対応していないターミナルアダプターのアナログポートに接続してご利用になる場合はご利用できません。●1つの電話回線に他の電話機やファクシミリを並列に接続しないでください。ナンバーディスプレイが正しく表示されないことがあります。
- ADSL回線をご利用の方へ…●ADSL回線に接続してご利用の場合、ADSL関連機器側の原因で電話機能が正常に動作しない場合があります。また、ADSLモデムやスプリッタなどにつないだ場合、ADSLモデムまたはスプリッタ側の原因でナンバーディスプレイが正常に動作しなかったり、携帯電話やフリーダイヤルなどに電話がかけられない場合があります。機器の接続方法等、対応事例をホームページ（サポート・ステーション）にて紹介しておりますので、ご利用ください。状況が改善されない場合は、ご加入のADSL回線業者、IP電話事業者にお問い合わせください。
- 電波に関するご注意…●本カタログ掲載のDECT1.9GHz方式対応機種は、ARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話です。本機の使用周波数では、PHSの無線局のほか、異なる種類の無線局が運用されています。万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、お客様ご相談窓口（フリーダイヤル0120-663-700）にご連絡ください。
- 本カタログ掲載のDECT1.9GHz方式対応機種は障害物の無い状態で見通し約100mの距離で通話ができますが、この距離内にDECT 1.9GHz方式の電話機が複数設置されると子機で電話をかけたけり受けたりできなくなることがあります。
- CSデジタル放送をご利用の方へ…●CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は以下のように対応してください。
- CSデジタル放送受信機器から本機を離れて設置する。●シールド性の高いCS-BS対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。
- 緊急呼出ボタンの動作保証について…●緊急呼出ボタンは無線親機と通信することで呼び出しを行うため、呼び出しが確実に動作することを保証するものではありません。緊急呼出ボタンのご利用によって万一人的被害が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。
- カタログについてのご注意…●本カタログで「防犯電話機」と記載のある機種は、（公財）全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話」の推奨基準を満たした機能を搭載しています（対象機種：JD-AT95、JD-AT90、JD-ATM1）。●本カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。●製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは異なるものもあります。●液晶画面はハメコミ合成です。●製品の中には、撮影のため、実際の使用状況とは異なるものもありますのでご注意ください。●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載された商品は侵入、盗難、詐欺などの被害を阻止するものではありません。万一、侵入、盗難、詐欺などの被害や事故などが発生しても弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- QRコードから誘導されるサイトについてのご注意…●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●電話機（本体・親機・子機とも）は病院などの使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。



ビジュアルガイド
操作方法を動画でご案内しています。
パソコンで確認される場合などは、アドレスを直接入力してください。
<https://jp.sharp/support/tel>

愛情点検

長年ご使用の電話機の点検を！こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、電源プラグやACアダプターをコンセントから抜き電池をはずし、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS <https://cocoromembers.jp.sharp/>

今すぐ登録！



シャープの
オンラインストア
COCORO STORE

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。



スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト！

SHARP オンラインサポート

<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話・PHSからは
フリーダイヤル **0120-663-700**
携帯電話からは
ナビダイヤル **0570-550-194**

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

〈受付時間〉（年末年始を除く）
○月曜日～土曜日：午前9時～午後6時
○日曜日・祝日：午前9時～午後5時

シャープ株式会社

本社
〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://jp.sharp/>



■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、
2022年11月現在のものです。

H.150 JD2211K



●このカタログは環境に配慮したFSC®紙と植物油インキを使用しています。

