

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

- ・別売の壁掛け金具で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）⇒**9～13**ページ）

◆ 重 ◆ ◇

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社が推奨する専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- ・はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-45W5 は、0°のみ対応しています。
- LC-40W5、LC-32W5 は、0°、5°、10°、15°、20°に対応しています。
- 傾斜のある壁面には設置しないでください。

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす (つづき)

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付け、ケーブルバンドで固定してください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JS2 番のプラスドライバー(市販品)で取りはずしてください。


※イラストは LC-40W5 で記載していますが、LC-45W5 / LC-32W5 も取りはずし手順は同じです。

1 本機を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布など柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。


2 スタンド取付ネジを取りはずす

- スタンド取付ネジは 4 本です。



3

スタンドを取りはずす



壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）

- ・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。付属のスタンドを取り付けている場合は、必ずスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす⇒7～8ページ）

■ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 の場合

◇おしらせ◇

- ・壁にベースプレートを取り付けるねじは、壁の強度や材質に合わせて別途ご用意ください。

1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 この目印とベースプレート上辺を11ページに記載の寸法に合わせて壁に取り付ける

- ・11ページの寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 液晶テレビのスタンドを取りはずす（⇒7～8ページ）

5

本機を寝かせた状態でテレビ取付ブラケットを取り付ける

◇おしらせ◇

- ・本機に「ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651」のテレビ取付ブラケットを取り付ける際は、壁掛け金具の付属品 ねじ（M6、長さ 16mm）、スプリングワッシャー（M6 用）、角ワッシャーを使用してください。
- ・テレビ取付ブラケットは、下から5番目の穴で位置合わせして取り付けてください。

◇ご注意◇

- ・テレビ取付ブラケットを取り付けたあとは、ねじにゆるみがないか、テレビ取付ブラケットが傾いていないか確認してください。

6

壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- ・本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。

7

目印のテープ類を取り除く

8


本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

ハヤミ工産製壁掛け金具 MH-651 使用時

- ・ LC-45W5 に対応しています。





画面の中心	ベースプレート上辺の 8mm 上
ディスプレイの 中心	ベースプレート上辺の 8mm 下

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

- LC-40W5 に対応しています。





画面の中心	壁用金具のラベル「A」の67mm上
ディスプレイの中心	壁用金具のラベル「A」の49mm上

壁に掛けて設置する場合は

壁掛け設置のしかた（例）（つづき）

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

- LC-32W5 に対応しています。




画面の中心	壁用金具のラベル「A」の30mm 下
ディスプレイの中心	壁用金具のラベル「A」の44mm 下


寸法図

LC-32W5


正面



側面



壁掛け金具取り付け部の寸法



(単位:mm)

壁掛け金具AN-130AG1使用時

- ・ 本機に接続するケーブルやコードをあらかじめ接続してから、壁掛け金具ユニットの取り付けを行ってください。

