



■タテ型洗濯乾燥機仕様一覧

タイプ		タテ型洗濯乾燥機			
形名		ES-PX8F	ES-TX8F	ES-TX5E	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		8kg/4.5kg	8kg/4.5kg	5.5kg/3.5kg	
外観		ダイヤカット穴無し槽 	ダイヤカット穴無し槽 	ステンレス穴無し槽 	
色名		-W(ホワイト系)	-W(ホワイト系)	-S(シルバー系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥()内はふる水使用時※1		83L(49L)/75L	83L(49L)/75L	75L/65L	
洗 浄	液体洗剤・柔軟剤自動投入				
	洗浄方式/シャワー	穴無しサイクロン洗浄/パワフルシャワー	穴無しサイクロン洗浄		
	温水/温風洗浄	温風プラス洗浄			
	超音波ウォッシャー				
	予洗い	サッと予洗いコース			
	おしゃれ着洗い※2	ホームクリーニングコース	おしゃれ着コース		
	10分洗濯/時短	10分洗濯コース		時短コース	
	香りプラス	香りプラスコース			
乾 燥	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥※3		ヒーター乾燥(タイマー付き)	
	ハンガー乾燥(ハンガー形状)	クリップつき1本	クリップなし1本		
	乾燥フィルター自動掃除				
	乾燥ダクト自動掃除				
清 潔	プラズマクラスター除菌乾燥	除菌乾燥(ハンガー除菌・乾燥コース)			
	おそうじ	プラズマクラスター槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄※4		槽クリーンコース/槽乾燥/自動槽洗い/槽洗浄	
	プラズマクラスター消臭	プラズマクラスターハンガー除菌・消臭			
	抗菌加工	槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工※5	Ag+抗菌バルセーター※6	槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工	
節水・省エネ	エコセンサー	ECO eyes(光)・重量・水位・温度	重量・水位・温度		
やさしさ 設計	無線LAN				
	簡単操作/槽内LEDライト				
	音声機能				
	予約タイマー	1～24時間後設定			
	らくらく構造	WIDEマウス&LOWボディ	WIDEマウス		
	お洗濯後らくらく機能	ほくし運転/シワ抑えコース			
	ふる水ポンプ(約4m長)	ふる水ポンプ付属			
	その他	チャイルドロック※7/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー			
低騒音	インバーター	インバーター			
容量の 上限	ふとん洗い※8	洗濯	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下		—
		洗濯～乾燥	シングル 中綿1.0kg以下		—
仕様	消費電力 (50Hz/60Hz)	洗濯	300W	270W	370/440W
		乾燥	950W	960W	650/740W
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗濯	67Wh		98/96Wh
		洗濯～乾燥	1800Wh		2200/2100Wh
	目安時間 (50Hz/60Hz)	洗濯	約35分		約38/34分
		洗濯～乾燥	約170分		約320/290分
水位別水量	自動	18L～44L 無段水位		20L～37L 5段水位	
	手動	12L～44L 9段水位		12L～37L 6段水位	
運転音(洗い/脱水/乾燥)		35dB/38dB/44dB	35dB/38dB/46dB	40dB/46dB/47dB	
寸法	ボディ幅	555mm			520mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※9	600×665×1,020mm	600×650×1,025mm	565×590×985mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上			530mm以上
	質量	約46kg	約44kg	約35kg	

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。 ※3 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※4 槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※5 パルセーター、バルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。 ●試験機関:(一財)ポーケン品質評価機構 ●試験成績発行番号:213248364-1/2、20215004004-1/2、25020003218-1/2、25020005897-1/2 ●Ag抗菌・防カビ剤検出。 ●試験方法:JIS Z2801 抗菌試験/JIS Z2911カビ抵抗性試験 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり ※6 ●試験機関:(一財)ポーケン品質評価機構 ●試験成績発行番号:213248364-1/2、25020003218-1/2 ●試験方法:JIS Z2801にて抗菌性試験/JIS Z2911カビ抵抗性試験 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり ※7 小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。 ※8 ES-PX8F/TX8F は別売の洗濯キャップまたは大型毛布用丸形ネットを、TX5Eは別売の大型毛布用丸形ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-PX8F/TX8Fは「手洗い」表示の羽毛ふともも洗えます。 ※9 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。